

Solar-Thermometer/Hygrometer

- Raumtemperaturanzeige in °C/°F mit Speicherung der Minimal- und Maximalwerte
- Anzeige der Luftfeuchtigkeit als RH%

Funktionsstufen:

- **C/°F-Taste:** Drücken zur Umschaltung zwischen den Anzeigen der Temperaturwerte in °C/°F
- **RESET-Taste:** Drücken und halten Sie die Taste für 3 Sekunden zum Zurückstellen aller minimalen und maximalen Speicherwerte

Solar-Panel-Funktion:

- Wenn die Umgebung hell genug ist, wird die Station mit dem Solarpanel als Stromquelle versorgt.
- Ist die Umgebung nicht hell genug, wird die Batterie als Stromquelle verwendet.
- Ist die Umgebung zu dunkel, wird das LCD ausgeschaltet. Ist die Umgebung wieder hell genug, schaltet sich das LCD automatisch wieder ein.

Die Komfortstufen-Symbole (☺☻):

Angenehm: Ein heiteres Gesicht "☺" erscheint bei einer Raumtemperatur zwischen 18°C und 24°C und einer rel. Raumluftfeuchtigkeit zwischen 40% und 60%.

Unangenehm: Ein betrubtes Gesicht "☻" erscheint bei Messwerten, die sich außerhalb des angenehmen Bereichs befinden.



Solar thermometer/Hygrometer

- Displays indoor temperature in °C/°F with MIN/MAX records
- Display humidity in RH%

Keys functions:

- **C/°F key:** to toggle between degree Celsius and Fahrenheit
- **RESET key:** press and hold for 3 seconds to reset all MIN/MAX

Solar panel function:

- If the surrounding environment is bright enough, the station will use the solar panel as power source.
- If the surrounding environment not bright enough, the station will use the battery as power source.
- If the surrounding environment is dark, the LCD will be OFF. It will automatically turn ON once the environment is bright enough.

The comfort level indicator (☺☻):

Comfortable: a happy face icon "☺" indicates a temperature level between 18°C - 24°C and relative humidity reading between 40% - 60%

Uncomfortable: a sad face icon "☻" indicates any value outside the comfortable range.

Thermomètre solaire

- Affichage de la température intérieure en °C/°F avec relevés MIN/MAX
- Affichage de l'humidité en RH%

Touche de fonction :

- **Touche C/°F :** Pour alterner entre température °C/°F
- **Touche RESET :** Réinitialiser tous les relevés MIN/MAX

Fonction de panneau solaire:

- Si l'environnement est assez brillant, la station va utiliser le panneau solaire comme source d'énergie.
- Si l'environnement n'est pas assez brillant, la station va utiliser la batterie comme source d'énergie.
- Si l'environnement est sombre, l'écran LCD s'éteint. Il s'allumera automatiquement dès que l'environnement est suffisamment lumineux.

Les indicateurs de niveau de confort (☺☻):

Confortable : Un icône de visage heureux "☺" indiquant une température comprise entre 18°C et 24°C et une humidité comprise entre 40% et 60%

Inconfortable : Un icône de visage triste "☻" indiquant toute valeur hors de la gamme de températures confortables.

Technische Daten:

- Innentemperatur: 0°C - 50°C mit 0.1°C Auflösung
- Innenluftfeuchte: 20% - 95% mit 1% Auflösung
- Batterie: 1 x Knopfzelle LR44, 1.5V
- Abmaße (L x B x H): 83 x 14 x 52mm

Specifications:

- Indoor temperature range: 0°C to 50°C with 0.1°C resolution
- Indoor humidity: 20% to 95% with 1% resolution
- Battery consumption: 1 x button cell, LR44, 1.5V
- Dimensions (L x W x H): 83 x 14 x 52mm

Solar thermometer

- Weergave binnentemperatuur op °C/°F met MIN/MAX-registraties
- Weergave vochtigheidsgegevens in RH%

Functietoetsen:

- **C/°F-toets:** Drukken om te verspringen tussen °C/°F
- **RESET-toets:** Drukken ongeveer 3 seconden om alle MIN/MAX waarden te annuleren

Zonnepaneel functie:

- Als de omgeving is helder genoeg is, zal het station gebruik maken van de zonnepaneel als stroombron.
- Als de omgeving niet helder genoeg, het station zal het gebruik van de batterij als stroombron.
- Als de omgeving donker is, zal het LCD-scherm worden uitgeschakeld. Het zal automatisch ingeschakeld als de omgeving is helder genoeg.

Symbooltjes van behaaglijkheidsnivo (☺☻):

Behaaglijk: Een blij gezicht "☺" geeft een temperatuurnivo aan tussen 18°C en 24°C en luchtvochtigheid tussen 40% en 60%.

Onbehaaglijk: Een bedroefd gezicht "☻" geeft een waarde buiten de bereik van behaaglijkheid.



Solar termómetro

- Visualización de temperatura interior en °C/°F con registro de los valores MIN/MAX
- Visualización de datos de humedad en RH%

Teclas de función:

- **Tecla C/°F :** Pulse para alternar entre °C/°F
- **Tecla RESET :** Pulse 3 segundos para borrar todos los registros de valores MIN/MAX

Función del panel solar:

- Si el entorno es lo suficientemente brillante, la estación se utiliza el panel solar como fuente de energía.
- Si no es el entorno lo suficientemente brillante, la estación se utiliza la batería como fuente de energía.
- Si el entorno es oscuro, la pantalla LCD se apagará. Automáticamente se encenderá una vez que el ambiente es bastante brillante.

Los indicadores del nivel de comodidad (☺☻):

Concodo: Un icono de la cara feliz "☺" indicando un nivel de temperatura entre 18°C y 24°C y de humedad entre 40% y 60%.

Incomoda: Un icono de la cara triste "☻" indicando cualquier dato por fuera del rango o escala del nivel de comodidad.



Termometro solare

- Visualizzazione della temperatura interna in °C/°F con registrazione della MIN/MAX
- Visualizzazione dell'umidità in RH%

Tasti di funzione:

- **Tasto C/°F :** Premere per commutare tra temperatura °C/°F
- **Tasto RESET :** Tenere premuto per circa 3 secondi per resettaggio di tutte le registrazioni MIN/MAX

Pannello solare funzione:

- Se l'ambiente circostante è abbastanza luminosa, la stazione utilizzerà il pannello solare come fonte di energia.
- Se l'ambiente circostante non è abbastanza luminosa, la stazione utilizzerà la batteria come fonte di energia.
- Se l'ambiente circostante è buio, il display si spegne. Si accende automaticamente una volta che l'ambiente è sufficientemente luminosa.

Indicatori del livello di comfort (☺☻):

Placevole: sul display appare un'icona a forma di sorriso "☺", che indica il livello della temperatura fra 18°C e 24°C gradi centigradi, e un livello di umidità fra il 40% e il 60%.

Sgradevole: sul display appare un'icona con una faccia triste "☻", indicando ogni altro valore al di fuori degli intervalli indicati sopra.

Technotrade Import-
Export GmbH
Gewerbepark 10
D-15745 Wildau
Germany



Entsorgen Sie
die Batterien
nicht im Hausmüll!



made in China



4 029665 107070

Zum Aufstecken auf dem Tisch oder Anhängen an der Wand geeignet
Wall mounting or table standing



SOLAR-THERMOMETER/HYGROMETER
THERMOMETRE SOLAIRE



WS-7007

techno LUXE