

DIGITUS LWL Multimode Patchkabel, OM4, LC / SC

DK-2532-07-4
EAN 4016032308959





LWL Patchkabel, Duplex, LC zu SC MM OM4 50/125 µ, 7 m
Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

- Duplex Kabel
- LSOH
- Stecker mit Keramik Ferrule
- Kabeldurchmesser 3mm
- Einzel verpackt mit Messprotokoll
- Farbe: RAL 4003
- Faserart: Multimode 50/125

- Kabeltyp: Duplex
- Anzahl der Fasern: 2
- Länge: 7
- APC-Ausführung: nein
- Mantel-Farbe: lila/violett
- Kategorie: OM4
- Halogenfrei nach EN 50267-2-3: ja
- Knickschutzhülle: aufgesteckt
- Steckverbindertyp Anschluss 1: LC-Duplex
- Steckverbindertyp Anschluss 2: SC-Duplex

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	7	1,00	18,50	20,00	14,50	5.365,00
Innen-VPE	7	1,00	18,50	20,00	14,50	5.365,00
Einzel-VPE	1	0,14	30,00	20,50	2,50	1.537,50
Netto einzeln ohne VP	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Weitere Anwendungsbilder:



Part No.	DK-2532-07-4			
Lenght	7 m			
Cable Type	Duplex MM 50/125		OM4 LSZH	
	END A	END B		
Connector Type	LC	SC		
Insertion Loss (dB)	0.16	0.13	0.15	0.14
	41.20	39.10	38.20	42.30
Return Loss (dB)				
Q.C.	PASS			

