



CONFIDENTIAL

VERTRAULICH

THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MARQUARDT. WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.

Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Veruegungsbefuegnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.




Aufschrift
Marking



1045.0151 μ

1/250 ~ 40T100 100E3



Herstellort/-jahr/-monat/-tag nach DIN EN 60062
place, year, month and day of production acc. to DIN EN 60062

G: Konform nach IEC 60335-1:2001 Kap. 30
G: matching IEC 60335-1:2001 clause 30

Wechsler 1-polig
Kontakte vergoldet
single pole changeover
contacts gold plated


Schaltbetätigungskraft
actuating force ≤ 1.9 N

Rueckschaltkraft
release force ≥ 0.5 N

Differenzweg
movement differential ≤ 0.2 mm

IP Schutzklasse nach EN 60529 IP 67
protection class acc to EN 60529 IP 67

NC NO
2 4



fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.	⊙ =	0.1	Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS				Pause COPY	Blatt SHEET 01	TYP K	Zeichn./DRAWING NO. 10450151	Index b
	fuer Winkel FOR ANGLE.	+0.25 10	+0.1 1-0.25	PROJEKTION	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm	Laenge LENGTH					
				ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES	0-6 ± 0.1 ± 0.2	>6-15 ± 0.15 ± 0.3	>15-30 ± 0.2 ± 0.5	Din A4	30mm	Snap action switch	
					>30-70 ± 0.3 ± 10%	>70-120 ± 0.4	>120 ± 0.8				
b	78489	26.04.12	BRC								
a	77237	13.02.12	BRC								
	73338	20.04.11	BRC								
Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY	CAD: NX v6.0		Ersatz fuer/REPLACEMENT OF		MARQUARDT	
gez./DRAWN BY 20.04.11 BRC gepr./CHECKED BY											