




Buchsenleisten

Serie 115



115-1

Material Kontaktfeder	Beryllium Kupfer
Isoliermaterial	Hochtemp. Thermoplast UL94V-0
Veredelung Kontaktfeder	Au
Veredelung Kontakt	Sn
Verpackung	Standard
Leiterplattenanschluß	Einlöt
Material Kontakt	Kupferlegierung
Nennstrom	3,0 A
Nennspannung	150 V RMS / V DC
Durchschlagspannung	500 V RMS / V DC
Betriebstemperatur	-55°C bis +125°C
Max.-Prozesstemperatur	260°C für 10 Sekunden
Polzahl	36
Ausrichtung zu PCB	Vertikal
Kontaktreihen	1
Kontakttyp	Standard 7
Kontaktfeder	6 Federn
Raster (mm)	2,54
Kodierung	Nein
Verriegelung	Nein
Kontaktausführung	Gedreht
Sockellayout	SIL strip (Single-in-line)



MPE Garry GmbH
Schäfflerstraße 13
87629 Füssen/Germany

Telefon: +49 (0) 83 62 / 91 56-0
Fax: +49 (0) 83 62 / 91 56-500
E-Mail: vk@mpe-connector.de