

## Flachsteckhülsen mit HDPE Isolation und Stützhülse

## Clips femelles plats avec isolation HDPE et douille-support

## Flat receptacles with HDPE insulation and extra support-sleeve

6,3 mm

**Werkstoff:**

MS sn = Messing verzinkt  
HDPE = High Density Polyäthylene

**Temperaturbeständigkeit:**

-10°C bis +105°C / 300 V max.  
Schrumpftemperatur: 150°C

**Bestellbeispiel:**

Exemple de commande:  
Example of order:

**3903H**

**Matière:**

MS sn = Laiton étamé  
HDPE = High Density Polyéthylène

**Résistant à une température de:**

-10°C à +105°C / 300 V max.  
Température thermorétractable: 150°C




**Material:**

MS sn = Tin-plated brass  
HDPE = High Density Polyethylene

**Temperature range:**

-10°C up to +105°C / 300 V max.  
Shrinking temperature: 150°C



mm <sup>2</sup> (AWG)	für Steckungen pour languettes for tabs	Farben Couleurs Colours	Artikel-Nr. Numéro d'article Part-no.	øD mm	øD1 mm	L mm	A mm	Werkzeuge Outils Tools
0.5-1 (22-18)	6.3 x 0.8		3903H	1.7	5.5	34	9	3986S 3986H 3986F
1.5-2.5 (16-14)	6.3 x 0.8		3906H	2.3	6	34	9	
4-6 (12-10)	6.3 x 0.8		3907H	3.4	8	35	10	