

Flachsteckhülsen und Stecker mit Isolation

Clips femelles plats et fiches avec isolation

Flat receptacles and tabs with insulation

4,8 mm

Werkstoff:
MS sn = Messing verzinkt

Temperaturbeständigkeit:
PVC -10°C bis +75°C
PA -55°C bis +105°C

Strombelastbarkeit:
0.5 - 1.0 mm² / 10 A max.
1.5 - 2.5 mm² / 15 A max.

Matière:
MS sn = laiton étamé

Résistant à une température de:
PVC -10°C à +75°C
PA -55°C à +105°C



Intensité admissible:
0.5 - 1.0 mm² / 10 A max.
1.5 - 2.5 mm² / 15 A max.

Material:
MS sn = tin-plated brass















Temperature range:
PVC -10°C up to +75°C
PA -55°C up to +105°C

Current carrying capacity:
0.5 - 1.0 mm² / 10 A max.
1.5 - 2.5 mm² / 15 A max.

Bestellbeispiel:
Exemple de commande:
Example of order:
3901



UL-No. E235796

Werkstoff Isolation Isolation en Insulation	mm ² (AWG)		für Steckzungen pour languettes for tabs	Artikel-N. / Numéro d'article / Part-No.		L mm	A mm	øD mm	Stand- Packg	Werkzeuge Outils Tools
				Form A DIN 46245	Form B					
	0.5-1 (22-18)	4.8 x 0.5 4.8 x 0.8		3901	3901S	19.5	10.5	1.7	500	3974N 3974C 3984O 3986N 3986S
				3902	3902S	19.5	10.5	1.7	500	
	1.5-2.5 (16-14)	4.8 x 0.5 4.8 x 0.8		3904	3904S	19.5	10.5	2.3	500	
				3905	3905S	19.5	10.5	2.3	500	
	0.5-1 (22-18)	4.8 x 0.5 4.8 x 0.8		396105	396105S	19.5	-	1.7	500	
				396108	396108S	19.5	-	1.7	500	
	1.5-2.5 (16-14)	4.8 x 0.5 4.8 x 0.8		396205	396205S	20	-	2.3	500	
				396208	396208S	20	-	2.3	500	
PA (Nylon)	0.5-1 (22-18)	4.8 x 0.5 4.8 x 0.8		396405		20	-	1.7	500	
				396408		20	-	1.7	500	
	1.5-2.5 (16-14)	4.8 x 0.5 4.8 x 0.8		396505		20	-	2.3	500	
				396508		20	-	2.3	500	
	0.5-1 (22-18)	4.8 x 0.5 4.8 x 0.8		392805	392805S	19.5	10.5	1.7	500	
				392808	392808S	19.5	10.5	1.7	500	
	1.5-2.5 (16-14)	4.8 x 0.5 4.8 x 0.8		393405	393405S	19.5	10.5	2.3	500	
				393408	393408S	19.5	10.5	2.3	500	
	0.5-1 (22-18)	4.8 x 0.5 4.8 x 0.8			392305S	13	16	1.6	500	3993
					392308S	13	16	1.6	500	
	1.5-2.5 (16-14)	4.8 x 0.5 4.8 x 0.8			393205S	13	16.5	2.1	500	
					393208S	13	16.5	2.1	500	