

Flachsteckhülsen und Stecker mit Isolation

Clips femelles plats et fiches avec isolation

Flat receptacles and tabs with insulation

4,8 mm

Werkstoff:
MS sn = Messing verzinkt

Temperaturbeständigkeit:
PVC -10°C bis +75°C
PA -55°C bis +105°C

Strombelastbarkeit:
0.5 - 1.0 mm² / 10 A max.
1.5 - 2.5 mm² / 15 A max.

Matière:
MS sn = laiton étamé

Résistant à une température de:
PVC -10°C à +75°C
PA -55°C à +105°C

Intensité admissible:
0.5 - 1.0 mm² / 10 A max.
1.5 - 2.5 mm² / 15 A max.

Material:
MS sn = tin-plated brass


Temperature range:
PVC -10°C up to +75°C
PA -55°C up to +105°C

Current carrying capacity:
0.5 - 1.0 mm² / 10 A max.
1.5 - 2.5 mm² / 15 A max.

Bestellbeispiel:
Exemple de commande:
Example of order:
3901



UL-No. E235796

| Werkstoff Isolation Isolation en Insulation | mm ² (AWG) | | für Steckzungen pour languettes for tabs | Artikel-N. / Numéro d'article / Part-No. | | L mm | A mm | øD mm | Stand- Packg | Werkzeuge Outils Tools |
|---|-----------------------|-----------|---|---|--------|---------|---------|----------|-----------------|------------------------------|
| | | | | Form A DIN 46245 | Form B | | | | | |
|  | 0.5-1 (22-18) | (22-18) | 4.8 x 0.5 |  | 3901 | 19.5 | 10.5 | 1.7 | 500 | |
| | | | 4.8 x 0.8 | | 3902 | | 10.5 | | | |
| | 1.5-2.5 (16-14) | (16-14) | 4.8 x 0.5 |  | 3904 | 19.5 | 10.5 | 2.3 | 500 | |
| | | | 4.8 x 0.8 | | 3905 | | 10.5 | | | |
|  | 0.5-1 (22-18) | (22-18) | 4.8 x 0.5 |  | 396105 | 19.5 | - | 1.7 | 500 | |
| | | | 4.8 x 0.8 | | 396108 | | - | | | |
| | 1.5-2.5 (16-14) | (16-14) | 4.8 x 0.5 |  | 396205 | 20 | - | 2.3 | 500 | |
| | | | 4.8 x 0.8 | | 396208 | | - | | | |
| PA (Nylon) | 0.5-1 (22-18) | (22-18) | 4.8 x 0.5 |  | 396405 | 20 | - | 1.7 | 500 | |
| | | | 4.8 x 0.8 | | 396408 | | - | | | 500 |
| 1.5-2.5 (16-14) | (16-14) | 4.8 x 0.5 |  | 396505 | 20 | - | 2.3 | 500 | | |
| | | 4.8 x 0.8 | | 396508 | | - | | | 500 | |
|  | 0.5-1 (22-18) | (22-18) | 4.8 x 0.5 |  | 392805 | 19.5 | 10.5 | 1.7 | 500 | |
| | | | 4.8 x 0.8 | | 392808 | | 10.5 | | | |
| | 1.5-2.5 (16-14) | (16-14) | 4.8 x 0.5 |  | 393405 | 19.5 | 10.5 | 2.3 | 500 | |
| | | | 4.8 x 0.8 | | 393408 | | 10.5 | | | |
| | 0.5-1 (22-18) | (22-18) | 4.8 x 0.5 |  | | 13 | 16 | 1.6 | 500 | |
| | | | 4.8 x 0.8 | | | | 16 | | | 500 |
|  | 1.5-2.5 (16-14) | (16-14) | 4.8 x 0.5 |  | | 13 | 16.5 | 2.1 | 500 | |
| | | | 4.8 x 0.8 | | | | 16.5 | | | 500 |