

# Flachsteckhülsen und Stecker mit Isolation

# Clips femelles plats et fiches avec isolation

# Flat receptacles and tabs with insulation

## 4,8 mm

Werkstoff:  
MS sn = Messing verzinkt

Temperaturbeständigkeit:  
PVC -10°C bis +75°C  
PA -55°C bis +105°C

Strombelastbarkeit:  
0.5 - 1.0 mm<sup>2</sup> / 10 A max.  
1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup> / 15 A max.

Matière:  
MS sn = laiton étamé

Résistant à une température de:  
PVC -10°C à +75°C  
PA -55°C à +105°C

Intensité admissible:  
0.5 - 1.0 mm<sup>2</sup> / 10 A max.  
1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup> / 15 A max.

Material:  
MS sn = tin-plated brass


Temperature range:  
PVC -10°C up to +75°C  
PA -55°C up to +105°C

Current carrying capacity:  
0.5 - 1.0 mm<sup>2</sup> / 10 A max.  
1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup> / 15 A max.

Bestellbeispiel:  
Exemple de commande:  
Example of order:  
**3901**



UL-No. E235796

Werkstoff Isolation Isolation en Insulation	mm <sup>2</sup> (AWG)		für Steckzungen pour languettes for tabs	Artikel-N. / Numéro d'article / Part-No.		L mm	A mm	øD mm	Stand- Packg	Werkzeuge Outils Tools	
				Form A DIN 46245	Form B						
	0.5-1 (22-18)	4.8 x 0.5 4.8 x 0.8		3901	3901S	19.5	10.5	1.7	500	3974N 3974C 3984O 3986N 3986S	
				3902	3902S	19.5	10.5	1.7	500		
	1.5-2.5 (16-14)	4.8 x 0.5 4.8 x 0.8		3904	3904S	19.5	10.5	2.3	500		
				3905	3905S	19.5	10.5	2.3	500		
	0.5-1 (22-18)	4.8 x 0.5 4.8 x 0.8		396105	396105S	19.5	-	1.7	500		
				396108	396108S	19.5	-	1.7	500		
	PA (Nylon)	1.5-2.5 (16-14)	4.8 x 0.5 4.8 x 0.8		396205	396205S	20	-	2.3		500
					396208	396208S	20	-	2.3		500
	0.5-1 (22-18)	4.8 x 0.5 4.8 x 0.8		396405		20	-	1.7	500		
				396408		20	-	1.7	500		
	PA (Nylon)	1.5-2.5 (16-14)	4.8 x 0.5 4.8 x 0.8		396505		20	-	2.3	500	
					396508		20	-	2.3	500	
	0.5-1 (22-18)	4.8 x 0.5 4.8 x 0.8		392805	392805S	19.5	10.5	1.7	500		
				392808	392808S	19.5	10.5	1.7	500		
		1.5-2.5 (16-14)	4.8 x 0.5 4.8 x 0.8		393405	393405S	19.5	10.5	2.3	500	
					393408	393408S	19.5	10.5	2.3	500	
	0.5-1 (22-18)	4.8 x 0.5 4.8 x 0.8			392305S	13	16	1.6	500	3993	
					392308S	13	16	1.6	500		
	1.5-2.5 (16-14)	4.8 x 0.5 4.8 x 0.8			393205S	13	16.5	2.1	500		
					393208S	13	16.5	2.1	500		