

FIAP profi**breed** Sortiergerät • FIAP profi**breed** Grader

Das FIAP profi**breed** Sortiergerät ist aus wasserbeständigem, imprägniertem Holz gefertigt und hervorragend für die Brutsortierung geeignet. Zwei montierte Kunststoffgriffe und die Schwimmfähigkeit des FIAP profi**breed** Sortiergerätes ermöglichen eine optimale Handsortierung Ihres Fischbestandes. Passende FIAP profi**breed** Sortierroste sind in verschiedenen Spaltweiten erhältlich.

*FIAP profi**breed** Grader has been made from water-resistant, impregnated wood and is ideally suitable for fry grading. Two affixed plastic handles and FIAP profi**breed** Grader's floatability facilitate the most convenient manual grading of your fish population. Suitable FIAP profi**breed** Grading Grids in different gap widths are available.*



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Abmessung mm Dimension mm
1430	FIAP profi breed Sortiergerät FIAP profi breed Grader	550 / 497 x 340 / 285 x 110 / 110

Passend für das FIAP profi**breed** Sortiergerät ist der aus seewasserbeständigem Aluminium mit einer Spaltweite von 2,0 bis 10,0 mm gefertigte FIAP profi**breed** Sortierrost. Die exakte Spaltweite des FIAP profi**breed** Sortierrostes ermöglicht eine gewünschte Fischbrutsortierung.

*FIAP profi**breed** Grading Grid, made from saltwater-resistant aluminum and featuring gap widths from 2.0 to 10.0 mm, perfectly matches with FIAP profi**breed** Grader. Its accurate gap width ensures the requested fry grading to be achieved.*



Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Spaltweite mm Gap width mm	Abmessung mm Dimension mm
1431	FIAP profi breed Rost FIAP profi breed Grid	2,0	497 x 285 x 18
1432	FIAP profi breed Rost FIAP profi breed Grid	2,5	497 x 285 x 18
1433	FIAP profi breed Rost FIAP profi breed Grid	3,0	497 x 285 x 18
1434	FIAP profi breed Rost FIAP profi breed Grid	3,5	497 x 285 x 18
1435	FIAP profi breed Rost FIAP profi breed Grid	4,0	497 x 285 x 18
1436	FIAP profi breed Rost FIAP profi breed Grid	4,5	497 x 285 x 18

Art. Nr. Art. No.	Bezeichnung Specification	Spaltweite mm Gap width mm	Abmessung mm Dimension mm
1437	FIAP profi breed Rost FIAP profi breed Grid	5,0	497 x 285 x 18
1438	FIAP profi breed Rost FIAP profi breed Grid	6,0	497 x 285 x 18
1439	FIAP profi breed Rost FIAP profi breed Grid	7,0	497 x 285 x 18
1440	FIAP profi breed Rost FIAP profi breed Grid	8,0	497 x 285 x 18
1441	FIAP profi breed Rost FIAP profi breed Grid	9,0	497 x 285 x 18
1442	FIAP profi breed Rost FIAP profi breed Grid	10,0	497 x 285 x 18