

- (D)** **12-24 Volt Sicherheits-Universalstecker** mit integrierter Sicherung, zum Kabelanschluss von Zusatzgeräten, Leuchten etc., durch rote Ausgleichshülse passend in Norm- und Zigarettenanzündersteckdosen im Kfz, Reisemobil, LKW und Boot, Kabelanschluss an Schraubkontakte bis 2,5 mm², gesichert durch schraubbare Zugentlastung, TÜV geprüft und überwacht, belastbar bis 8 A.
- (GB)** **12-24 Volt safety universal plug** integrated fuse for connecting cables of auxiliary devices, lights etc., red adapter sleeve makes it suitable for standard and cigarette lighter sockets in cars, mobile homes, trucks and boats, cable connection to screw terminals up to 2.5 mm², secured through screwed strain relief, TÜV-tested and monitored, for loads up to 8 A.
- (F)** **Fiche de sécurité universelle 12-24 V** avec fusible intégré pour câblage d'accessoires, lampes, etc., adaptable sur prises standard et allume-cigares par douille de compensation rouge sur VL, camping-cars, PL et bateaux, branchements sur contacts vissés jusqu'à 2,5 mm², maintien par collier de fixation à vis, certifié et contrôlé TÜV, capacité de charge 8 A.
- (NL)** **12-24 Volt universele veiligheidsstekker** met geïntegreerde zekering, voor kabelaanluiting van hulpapparatuur, lampen enz., door rode compensatiehuls passend in norm- en sigarettenaanstekcontactdozen in de auto, camper, vrachtwagen en boot, kabelaanluiting op schroefcontacten tot 2,5 mm², geborgd door schroefbare trekentlasting, TÜV-gekeurd en bewaakt, belastbaar tot 8 A.
- (S)** **12-24 volt säkerhetsuniversalkontakt** med integrerad säkring, för kabelanslutning av tillsatsutrustning, lampor etc., passar till norm- och cigarettändaruttag i motorfordon, husbilar, lastbilar och båtar med en röd adapterhylsa, kabelanslutning till skruvkontakter upp till 2,5 mm², säkras med skruvbar dragavlastning, TÜV-godkänd och kan belastas med upp till 8 A, med övervakning.
- (I)** **Connettore di figure universale da 12-24 Volt** con fusibile integrato, per il collegamento dei cavi di alimentazione di apparecchi supplementari, lampade ecc., adatto a prese standardizzate e dell'accendisigari grazie alla boccola di compensazione rossa in autovetture, camper, autoveicoli commerciali e imbarcazioni, collegamento del cavo con contatti a vite con una sezione massima di 2,5 mm², protezione contro la trazione grazie al collegamento a vite, testato dal TÜV e caricabile sotto monitoraggio fino a 8 A.
- (E)** **Conector universal de seguridad de 12-24 voltios** con cortacircuito integrado, para conexión de cable de aparatos adicionales, lámparas etc., gracias a casquillo de compensación rojo adaptable en las cajas de enchufe normalizadas y del encendedor de cigarrillos en vehículos, autocaravanas, camiones y botes, conexión de cable en el contacto atornillado hasta 2,5 mm², asegurado por medio de descarga de tracción atornillable, comprobado TÜV y vigilado resistente hasta 8 A.
- (CZ)** **12-24 V bezpečnostní univerzální zástrčka s integrovanou pojistkou**, k připojení kabelů přídatných přístrojů, světel atd., pomocí červené vyrovnávací objímky vhodná pro standardní zásuvky a zásuvky cigaretového zapalovače v motorových vozidlech, karavanech, nákladních automobilech a člunech, kabelové připojení na šroubové kontakty do 2,5 mm², zajištěná pomocí šroubovatelného odlehčení v tahu, certifikovaná a kontrolovaná prostřednictvím TÜV, zatížitelná do 8 A.

12-24 Volt



PRO CAR
 AUTO- UND BOOTSZUBEHÖR

- (D)** **Sicherheits-Universalstecker 8 A**
(GB) Safety universal plug 8 A
(F) Fiche de sécurité universelle 8 A
(NL) Universele veiligheidsstekker 8 A
(S) Säkerhetsuniversalkontakt 8 A
(I) Connettore di sicurezza universale 8 A
(E) Conector universal de seguridad 8 A
(CZ) Bezpečnostní univerzální zástrčka 8 A

PRO CAR GmbH + Co. KG
 Hälverstr. 43
 58579 Schalksmühle
 Germany
 www.pro-car.de



Art.-Nr. 6772200

82001510



4 019524 000911

www.pro-car.de · Art.-Nr. 807591

(D) 12-24 V, max. 8 A.
Passend für Zigarettenzünder- und Normsteckdosen.

- 1 a) Mittelkontakt ⊕ b) Seitenkontakt ⊖
c) 8 A Sicherung
- 2 Mit roter Ausgleichshülse (d) zur Verwendung in der Zigarettenzünder-Steckdose.
- 3 Ohne rote Ausgleichshülse (d) zur Verwendung in der Normsteckdose, gemäß DIN EN ISO 4165.

(GB) 12-24 V, max. 8 A. Suitable for standard and cigarette lighter sockets.

- 1 a) middle contact ⊕ b) side contact ⊖
c) 8 A fuse
- 2 With red adapter (d) for use in cigarette lighter socket.
- 3 Without red adapter (d) for use in standard socket according to DIN EN ISO 4165.

(F) 12-24 V, maxi. 8 A. Adaptable sur prises standard et allume-cigares.

- 1 a) contact moyen ⊕ b) contact latéral ⊖
c) 8 A fusible
- 2 Avec chape rouge (d) d'utilisation en prise allume-cigar.
- 3 Sans chape rouge (d) d'utilisation en prise standard conforme à la norme DIN EN ISO 4165.

(NL) 12-24 Volt, maximale 8 A. Passend in norm- en sigarettenaansteckercontactdozen.

- 1 a) Middencontact ⊕ b) Zijcontact ⊖
c) 8 A Zekering
- 2 Met rode compensatiehuls (d) voor het gebruik in de sigarettenaanstecker-contactdoos.
- 3 Zonder rode compensatiehuls (d) voor het gebruik in het standaardstopcontact, volgens DIN EN ISO 4165.

(S) 12-24 volt, maximal 8 A. Passar till norm- och cigarettändarruttag.

- 1 a) Mittkontakt ⊕ b) Sidokontakt ⊖
c) 8 A Säkring
- 2 Med röd adapterhylsa (d) för användning i cigarettändarruttaget.
- 3 Utan röd adapterhylsa (d) för användning i normruttaget enligt DIN EN ISO 4165.

(I) 12-24 Volt, massimo 8 A. Adatto a prese standardizzate e dell'accendisigari.

- 1 a) Contatto centrale ⊕ b) Contatto laterale ⊖
c) 8 A fusibile
- 2 Con boccola di compensazione rossa (d) utilizzabile nella presa dell'accendisigari.
- 3 Senza boccola di compensazione rossa (d) utilizzabile nella presa standardizzata secondo DIN EN ISO 4165.

(E) 12-24 voltios, máxima 8 A. Adaptable en las cajas de enchufe normalizadas y del encendedor de cigarrillos.

- 1 a) Contacto central ⊕ b) Contacto lateral ⊖
c) Fusible 8 A
- 2 Con casquillo rojo compensador (d) para ser usado en la caja de empalme del encendedor.
- 3 Sin casquillo rojo compensador (d) para ser usado en la caja de empalme normalizada según DIN EN ISO 4165.

(CZ) 12-24 V, maximální 8 A. Vhodná pro standardní zásuvky a zásuvky cigaretového.

- 1 a) středový kontakt ⊕ b) boční kontakt ⊖
c) 8 A pojistka
- 2 S červenou vyrovnávací dutinkou (d) k použití v zásuvce zapalovače cigaret.
- 3 Bez červené vyrovnávací dutinky (d) k použití ve standardní zásuvce podle DIN EN ISO 4165.

