



D Gebrauchsanweisung

Das Gerät wird mit 2 Batterien à 1,5 Volt (R6) betrieben. Öffnen Sie den Batteriekasten am unteren Ende des Handgriffes (1), und setzen Sie die Batterien nach Zeichnung (2) ein. Beachten Sie die richtige Polung von + und -.

Befestigen Sie dann den Styroporschneidedraht (3) nach Zeichnung an beiden Enden des Bogens (5 + 6), indem Sie ihn mehrfach um die Enden wickeln und verknoten. Den Rest schneiden Sie mit einer Schere ab. Nach Drücken der Metallschiene (4) gegen den Handgriff wird der Schneidedraht erhitzt. Durch Auseinanderziehen bzw. Zusammendrücken der Bogenenden vor dem Einspannen des Drahtes, können Sie die Temperatur des Drahtes variieren und für verschiedene Materialien von Styropor, Schaumstoff bis Moosgummi einstellen. Kurzer Abstand der Bogenenden = große Hitze; weiter Abstand = weniger Hitze. Für saubere Schnitte sollten Sie immer auf straffe Spannung des Schneidedrahtes achten.

GB Instructions for use

The cutter is powered by two 1.5V batteries R6. Open the lid (1) at the bottom of the battery case, insert the two 1.5V batteries, + and - poles (2) as pictured.

Wind the cutting wire (3) three or four times around the upper end of the bow (5) first, then around the lower end (6) keeping it tight and ensuring it with a knot, then cut it. The switch (4) is operated by pressing the flat metal tape against the battery case.

According to the length of the cutting wire (3) you can increase or lower the cutting temperature: short distance between (5) and (6) = very hot, longer distance = warm to hot. Anyhow the wire must always be tense in order to give best results.

F Mode d'emploi

L'appareil est alimenté par deux piles R6 de 1,5V. Soulever le couvercle (1) du porte-batteries y introduire les deux piles, faisant correspondre les pôles + et - comme indiqué sur le schéma.

Fixer le fil de coupe (3) par trois à quatre tours sur la rainure de l'extrémité supérieure de l'archet (5) et le tenant tendu répéter sur la rainure inférieure (6), faire un nœud. Couper le fil. Pour activer l'interrupteur (4) presser la bande métallique contre le porte-batteries.

La température de coupe varie selon la longueur du fil (3) : courte distance entre (5) et (6) = grande chaleur, moyenne distance = moyenne chaleur. De toute façon le fil doit être tendu pour que la coupe soit parfaite.

I Uso

L'alimentazione è data da due pile R6 da 1,5 V. Aprire il fondo del porta-batteria (1) e introdurre le due pile come indicato nello schizzo (2). Attenzione a far corrispondere i poli + e -.

Avvolgere con due a tre giri il filo da taglio (3) all'estremità dell'archetto (5), ripetere sull'altra estremità (6), fare un nodo e tagliare il rimanente filo con le forbici. Premendo la striscia metallica (4) contro il porta-batteria il filo di taglio viene riscaldato.

Si può variare la temperatura del filo di taglio (3); corto con (5) e (6) ravvicinati = molto caldo; più lungo = calore più basso. Comunque per ottenere tagli puliti il filo dev'essere teso.

NL Gebruiksaanwijzing

Verwijder het deksel (1) van de batterij-zet twee batterijen (R6) van 1,5 volt volgens de tekening erin (2). Let er goed op dat de - en + polen van de batterijen op de juiste plaats liggen. Bevestig de styropordraad (3) aan de snijder. Druk op de knop (4) voor het gebruik.

Neem voor het vervangen van de styropordraad (3) een nieuw stuk styropordraad. Wind het drie of vier keer om het ene uiteinde (5) van de boog. Trek de draad naar het andere uiteinde (6) en wind het eraan vast. Knip de rest van de draad af.