

Artikel für Kabelverschraubungen

Articles for Cable Connections

Spezial-Einschnittgewindebohrer | Special Taps

HSS



Technische Information

HSS = Hochleistungsschnell-Stahl
Für metrisches ISO-Feingewinde DIN 13, Toleranz 6H

Anwendung

Kurze Ausführung mit Sechskant-Antrieb für Einhandarbeit auch an schlecht zugänglichen Stellen. Führungszapfen für Gewindekernlöcher für einwandfreie, fluchtende Gewinde. Antrieb mit Nuss und Knarre.

Technical Information

HSS = High-speed-steel
For metric ISO-fine thread DIN 13, tolerance 6H

Application

Short design with hexagon shaft for one-hand working. With guide pins for thread coreholes for precise alignment of threads. Drive with socket and ratchet handle.

Mf	mm	mm	mm	mm	mm	CODE	€
Mf 12,0	1,50	10,5	16,5	51	SW 8	05971	15,21
Mf 16,0	1,50	14,5	16,5	51	SW 10	05972	25,12
Mf 20,0	1,50	18,5	16,5	51	SW 13	05973	34,30
Mf 25,0	1,50	23,5	16,5	51	SW 13	05974	45,78
Mf 32,0	1,50	30,5	16,5	51	SW 13	05975	76,20
Mf 40,0	1,50	38,5	16,5	51	SW 13	05976	96,60