

Sägeblatt "multi cut - professional", 216×30, Z60 FZ/TZ, 5°neg. (628083000)

Bestell-Nr. 628083000

EAN 4007430176509



Abbildung stellvertretend

- Universeller Einsatz bei anspruchsvollen Materialien
- Bei höchsten Ansprüchen an die Schnittqualität, z.B. Laminat, dünnwandige Kunststoff-, Alu-, Kupfer-, Messingprofile
- Ideal geeignet für viele Anwendungen im Innenausbau
- Perfekte Schnittergebnisse auch bei Querschnitten in Vollholz, rohen, beschichteten oder furnierten Spanplatten, MDF
- Sehr hohe Leistungskraft der Kreissäge notwendig
- Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne
- Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitz (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl
- Nebenlochaufnahme bei Kreissägeblättern mit den Ø 216, 250, 254 und über 300 mm

Technische Werte

KENNWERTE

Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung 216 x 2.4 x 30 mm

Material HW/CT

Zähnezahl 60

Zahnform FZ/TZ

Stammblattdicke 1.8 mm

Spanwinkel 5° neg.

geeignet für

KS 216 M Lasercut / KGS 216 M / KGS 216 Plus /
KGSV 216 M / KGSV 72 Xact / KGSV 72 Xact SYM

Verpackung

Karton