

- D** LED-Anhänger-Vierfunktionsleuchte, rechts  
Blinker, Rücklicht, Bremslicht, Kennzeichenlicht
- GB** Four-function LED trailer lamp, right  
Blinkers, taillight, brake light, license plate light
- F** Quatre-fonction lampe LED remorque, à droite  
Oeillères, feu arrière, feu stop, éclairage de plaque  
d'immatriculation
- NL** Vier-functie LED-trailer lamp, rechts  
Remlichten, richtingaanwijzers, achterlicht, remlicht,  
kentekenplaatverlichting



**Art.-Nr. 840962**



**(D) LED Vierfunktions-Anhängerrücklicht, rechts, Blinker, Rücklicht, Bremslicht = 2 x 5 LED Reihen, Kennzeichenlicht = 4 LED's, in Klarglasoptik, Gehäuse wasserdicht verschweißt, e4 Kennzeichnung, Maße ca. BxHxT = 10,5x10x3,5 cm, Befestigung an 2 vorhandenen Gewindeschrauben M4, Schraubenabstand 60 mm.**

---

#### **12 V Kabelbelegung nach ISO 1724**

---

Masse:	Weiß
Blinker:	Grün
Rücklicht/Kennzeichenlicht:	Braun
Bremse:	Rot

---

**(GB) Four-function LED Trailer Taillight, right, Turn signals, tail light, brake light = 2 x 5 LED, series indicator light = 4 LED's, in clear glass, welded housing waterproof, e4 labeling, dimensions approx WxHxD = 10.5 x10x3,5 cm, mounted on two existing threaded bolts M4, screws distance 60 mm.**

---

#### **12 V cable assignment to ISO 1724**

---

Mass:	White
Indicator:	Green
Tail light / plate light:	Brown
Brakes:	Red

**(F) à quatre fonctions Taillight remorque à LED, droit, Clignotants, feux arrière, feu stop = 2 x 5 LED indicateur de série = 4 LED, en verre clair, le logement soudé étanche, e4 étiquetage, env Dimensions LxHxP = 10,5 x10x3,5 cm, monté sur deux existants boulons filetés M4, la distance vis de 60 mm.**

---

#### **Brochage du câble 12 V pour la norme ISO 1724**

Masse:	Blanc
Indicateur:	Verte
Feu arrière / plaque de lumière:	Brunes
Freins:	Rouge

**(NL) vier-functie LED-Trailer Achterlicht, rechts, Richtingaanwijzers, achterlicht, remlicht = 2 x 5 LED, serie indicator = 4 LED's, in helder glas, gelaste behuizing waterdicht, e4 etikettering, afmetingen ca. BxHxD = 10,5x10x3,5 cm, gemonteerd op twee bestaande schroefbouten M4, schroeven afstand 60 mm.**

---

#### **12 V-kabel opdracht tot ISO 1724**

Massa:	White
Indicator:	Groen
Achterlicht / plaat licht:	Bruin
Remmen:	Rood