

- D** LED Vierfunktions-Anhängerrücklicht Set mit Magnethalter, mit 2 Stück (Blinker, Rücklicht, Bremslicht, Kennzeichenlicht) 2 x 5 LED Reihen (Kennzeichen = 4 LED's), in Klarglasoptik, Gehäuse wasserdicht verschweißt, e4 Kennzeichnung, Maße ca. BxHxT = 10,5x10x3,5 cm, 12 V, rechts- und linksseitig verwendbar, mit 2,5 m Zwischenkabel und 7,5 m Anschlusskabel, 13 pol. Stecker, (nicht für 7polige Systeme verwendbar), Belegung nach ISO 11446.
- GB** Four-function LED Trailer Tail Light Set with magnetic holder, with 2 pieces (lights, tail lights, brake lights, license plate light) 2 x 5 LED series (LED's number = 4), in clear glass, sealed waterproof housing, e4 marking dimensions, about WxHxD = 10,5x10x3,5 cm, 12 V, the right and left hand use, with between 2,5 m and 7,5 m cable connecting cable, 13 pin connector (not used for 7-pin systems), assignment according to ISO 11446.
- F** LED à l'arrière à quatre fonctions-remorque mis avec support magnétique, avec 2 pièces (feux, feux arrière, feux de freinage, indicateur lumineux) 2 x 5 séries de LED (= numéro 4 DEL), en verre clair, le logement soudé étanche, e4 étiquetage, des dimensions d'environ LxHxP = 10,5x10x3,5 cm, 12 V, utiliser la main droite et à gauche, avec entre 2,5 m et 7,5 m de câble connecteur de câble, connecteur à 13 broches, (ne convient pas pour les systèmes 7-pin), l'affectation selon les normes ISO 11446.
- NL** LED Vier-functie-trailer achterlicht set met magnetische houder, met 2 stuks (lampen, achterlichten, remlichten, richtingaanwijzers licht) 2 x 5 LED-serie (aantal = 4 LED's), in helder glas, gelaste behuizing waterdicht, e4 etikettering, afmetingen ca. BxHxD = 10,5 x10x3,5 cm, 12 V, rechts en links te gebruiken, met tussen de 2,5 m en 7,5 m kabel connector kabel, 13 polige stekker, (niet geschikt voor 7-polige systemen), opdracht volgens ISO 11446.

- (D)** 13 pol. Stecker, (nicht für 7-polige Systeme verwendbar).
- (GB)** 13 pin connector (not used for 7-pin systems).
- (F)** connecteur à 13 broches, (ne convient pas pour les systèmes 7-pin).
- (NL)** 13 polige stekker, (niet geschikt voor 7-polige systemen).



Art.-Nr. 840981



(D) LED Vierfunktions-Anhängerrücklicht-Set, 13-pol.**12 V Kabelbelegung nach ISO 11446**

1 = Blinker links:	Gelb
2 = Nebelschlußleuchte seit 01/01/91:	Blau
3 = Masse der Kontakte 1-8:	Weiß
4 = Blinker rechts:	Grün
5 = Rücklicht/Kennzeichenlicht rechts:	Braun
6 = Bremsleuchten:	Rot
7 = Rücklicht/Kennzeichenlicht links:	Schwarz
8 = Rückfahrleuchte:	Rosa
9 = Dauerspannung +:	Orange
10 = Batterie-Ladeleitung (+) im Anhänger:	Grau
11 = Frei oder Fahrzeugspezifisch belegt:	Schwarz-Weiß
12 = Frei oder Fahrzeugspezifisch belegt:	
13 = Masse der Kontakte 9-13:	Weiß-Rot

(GB) Four-function LED Trailer Tail Light Set, 13-pin**12 V cable assignment to ISO 11446**

1 = Turn Left:	Yellow
2 = rear fog lamp since 01/01/91:	Blue
3 = mass of the contacts 1-8:	White
4 = Right turn signals:	Green
5 = tail light / license plate light on the right:	Brown
6 = brake lights:	Red
7 = taillight / license plate light on the left:	Black
8 = Reverse light:	Pink
9 = continuous voltage +:	Orange
10 = battery-charging cable (+) in the trailer:	Gray
11 = free or occupied vehicle specific:	Black-White
12 = free or occupied vehicle specific:	
13 = mass of contacts 9-13:	White-Red

(F) Quatre-fonction Set LED Remorque Queue, à 13 broches**Brochage du câble 12 V pour la norme ISO 11446**

1 = tourner à gauche:	Jaune
2 = lampes brouillard arrière depuis 01/01/91:	Bleu
3 = masse de 1-8 contacts:	Blanc
4 = clignotants droit:	Vert
5 = Queue plaque de lumière lumière / de licence sur la droite:	Brun
6 = feux de freinage:	Rouge
7 = lumière plaque de feux arrière / licence sur la gauche:	Noir
8 = Feu de recul:	Rosé
9 = tension continue +:	Orange
10 = charge de batterie du câble (+) dans la remorque:	Gris
11 = véhicule libre ou occupé spécifiques:	Noir-Blanc
12 = véhicules spécifiques:	
13 = masse de contacts 9-13:	Blanc-Rouge

(NL) LED Vierfunktions-Anhängerrücklicht-Set, 13-polig**12 V-kabel opdracht tot ISO 11446**

1 = Naar links:	Geel
2 = mistachterlicht sinds 01/01/91:	Blauw
3 = massa van de contacten 1-8:	White
4 = rechts afslaan signalen:	Groen
5 = achterlicht / kentekenplaatverlichting aan de rechterkant:	Bruin
6 = remlichten:	Rood
7 = achterlicht / kentekenplaatverlichting aan de linkerkant:	Black
8 = Reverse licht:	Pink
9 = continue spanning +:	Orange
10 = de batterij-oplaadkabel (+) in de trailer:	Gray
11 = gratis of bezet voertuig specifiek:	Black-White
12 = gratis of bezet voertuig specifiek:	
13 = massa van de contacten 9-13:	White-Rood

ISO 11446

- 1 = Gelb / Yello / Jaune / Geel
- 2 = Blau / Blue / Bleu / Blauw
- 3 = Weiß / White / Blanc / White
- 4 = Grün / Green / Vert / Groen
- 5 = Braun / Brown / Brun / Bruin
- 6 = Rot / Red / Rouge / Rood
- 7 = Schwarz / Black / Noir / Zwart
- 8 = Rosa / Pink / Rosé / Pink
- 9 = Orange / Orange / Orange Orange
- 10 = Grau / Gray / Gris / Gray
- 11 = Schwarz-Weiß / Black-White / Noir-Blanc
- 12 = Frei / Free / Libre / Gratis
- 13 = Weiß-Rot / White-Red / Blanc-Rouge / White-Rood

