



- D** LED Vierfunktions-Anhängerrücklicht Set mit Magnethalter, mit 2 Stück (Blinker, Rücklicht, Bremslicht, Kennzeichenlicht) 2 x 5 LED Reihen (Kennzeichen = 4 LED's), in Klarglasoptik, Gehäuse wasserdicht verschweißt, e4 Kennzeichnung, Maße ca. BxHxT = 10,5x10x3,5 cm, 12 V, rechts- und linksseitig verwendbar, mit 2,5 m Zwischenkabel und 7,5 m Anschlusskabel, 7 pol. Stecker, (nicht für 13polige Systeme verwendbar), Belegung nach ISO 1724.
- GB** Four-function LED Trailer Tail Light Set with magnetic holder, with 2 pieces (lights, tail lights, brake lights, license plate light) 2 x 5 LED series (LED's number = 4), in clear glass, sealed waterproof housing, e4 marking dimensions, about WxHxD = 10,5x10x3,5 cm, 12 V, the right and left hand use, with between 2,5 m and 7,5 m cable connecting cable, 7 pin connector (not used for 13-pin systems), assignment according to ISO 1724.
- F** LED à l'arrière à quatre fonctions-remorque mis avec support magnétique, avec 2 pièces (feux, feux arrière, feux de freinage, indicateur lumineux) 2 x 5 séries de LED (= numéro 4 DEL), en verre clair, le logement soudé étanche, e4 étiquetage, des dimensions d'environ LxHxP = 10,5x10x3,5 cm, 12 V, utiliser la main droite et à gauche, avec entre 2,5 m et 7,5 m de câble connecteur de câble, connecteur à 7 broches, (ne convient pas pour les systèmes 13-pin), l'affectation selon les normes ISO 1724.
- NL** LED Vier-functie-trailer achterlicht set met magnetische houder, met 2 stuks (lampen, achterlichten, remlichten, richtingaanwijzers licht) 2 x 5 LED-serie (aantal = 4 LED's), in helder glas, gelaste behuizing waterdicht, e4 etikettering, afmetingen ca. BxHxD = 10,5 x10x3,5 cm, 12 V, rechts en links te gebruiken, met tussen de 2,5 m en 7,5 m kabel connector kabel, 7 polige stekker, (niet geschikt voor 13-polige systemen), opdracht volgens ISO 1724.

- (D)** 7 pol. Stecker, (nicht für 13polige Systeme verwendbar).
- (GB)** 7 pin connector (not used for 13-pin systems).
- (F)** connecteur à 7 broches, (ne convient pas pour les systèmes 13-pin).
- (NL)** 7 polige stekker, (niet geschikt voor 13-polige systemen).



Art.-Nr. 840983



(D) LED Vierfunktions-Anhängerrücklicht-Set, 7-polig**12 V Kabelbelegung nach ISO 1724**

Masse:	Weiß
Dauerplus:	Blau
Blinker links:	Gelb
Blinker rechts:	Grün
Rücklicht/Kennzeichenlicht links:	Schwarz
Rücklicht/Kennzeichenlicht rechts:	Braun
Bremse:	Rot

(GB) Four-function LED Trailer Tail Light Set, 7-pin**12 V cable assignment to ISO 1724**

Mass:	White
Duration Plus:	Blue
Indicator left:	Yellow
Indicator right:	Green
Tail light / plate light left:	Black
Tail light / plate light right:	Brown
Brakes:	Red

(F) Quatre-fonction Set LED Remorque Queue, à 7 broches**Brochage du câble 12 V pour la norme ISO 1724**

Masse:	Blanc
Durée Plus:	Bleu
Indicateur de gauche:	Jaune
Indicateur de droite:	Vert
Éclairage de plaque Taillight / licence sur la gauche:	Noir
Feu arrière / éclairage de plaque de licence sur la droite:	Brun
Freins:	Rouge

(NL) LED Vierfunktions-Anhängerrücklicht-Set, 7-polig**12 V-kabel opdracht tot ISO 1724**

Massa:	White
Duur Plus:	Blauw
Linker indicator:	Geel
Rechts indicator:	Groen
Achterlicht / kentekenplaat verlichting aan de linker:	Zwart
Achterlicht / kentekenverlichting aan de rechterkant:	Bruin
Remmen:	Rood

