



PowerLux LED

Ladbare Leuchte

Serviceadresse:

Witte + Sutor GmbH
Steinberger Str. 6
D-71540 Murrhardt
Fon +49(0)7192 / 92 92 0
Fax +49(0)7192 / 92 92 50
Internet www.acculux.de
e-mail info@acculux.de



PowerLux LED

Bedienungsanleitung

Wichtige Hinweise - bitte beachten!
Vor Inbetriebnahme empfehlen wir eine 15-
stündige Nachladung.

Leuchte vor Nässe und Feuchtigkeit schützen.
Beschädigte Leuchten nicht mehr verwenden.
Reparaturen darf nur der Fachmann durchführen.

Aufladen

Ladeteil von Leuchte abziehen und in eine
Netzsteckdose einstecken.
Für eine lange Lebensdauer: alle 3-4 Monate
aufladen, auch wenn die Leuchte nicht benutzt
wurde.
Kein Memory-Effekt.
Überladesicher.

Einschalten

Schalter nach vorne -EIN-

Entsorgungshinweis

Leuchten nicht im Hausmüll entsorgen, sondern
einer geeigneter Sammelstelle zuführen oder
ausreichend frankiert an den Hersteller senden.

24 Monate Gewährleistung

Unsere Gewährleistung für Material und
Verarbeitung beträgt 24 Monate. Verschleißteile
wie Akkus sind von der Gewährleistung
ausgenommen. Bei unsachgemäßer Handhabung
besteht kein Gewährleistungsanspruch.

Technische Daten

Leuchtdauer:	180 Min.
Ladezeit:	15 h
Reichweite:	1000 m
Akku:	NiMH 4,8 V / 1,2 Ah
LED:	3 Watt
Ladespannung:	110 - 230 V / 50-60Hz
Temperaturbereich:	0 °C... 40 °C
Schutzart:	IP 20

PowerLux LED

Operating instructions

Important – please notice!
We recommend a 15 h recharge before the first
use.

Protect lamp from water and humidity.
Do not use defective lamps.
Repairs only to be performed by qualified persons.

Charge

Remove charger unit from lamp and plug it into
power socket.
For a long use: recharge every 3-4 months,
even when the torch was not in use.
No memory-effect.
Overload protection.

Switch on

Push switch forward -ON -

Note on disposal

Do not throw away the lamp, but take it to a
suitable collection point, or return it to the
manufacturer post-free.

24 month warranty for defects

The manufacturer grants 24 month warranty for
defects on faulty materials and workmanship.
Rechargeable batteries are excluded of this
warranty for defects. Warranty for defects claims
cannot be accepted in case of incorrect handling or
repair.

Technical specifications

Operation time:	180 Min.
Recharging:	15 h
Range:	1000 m
Rechargeable battery:	NiMH 4,8 V / 1,2 Ah
LED:	3 Watt
Current required:	110 - 230 V / 50-60Hz
Temperature range:	0 °C... 40 °C
Protective system:	IP 20

PowerLux LED

Mode d'emploi

Important – Veuillez observer !
Nous recommandons une recharge de 15 h avant le
premier usage.

Protéger la lampe de l'eau et de l'humidité.
Cesser d'utiliser les lampes défectueuses.
Les réparations ne doivent être effectuées que par un
professionnel.

Charge

Enlever le chargeur et brancher la lampe dans une
prise secteur.
Pour une longue durée de vie: charger l'accu tous les 3
à 4 mois - même si la lampe n'a pas été utilisée durant
cette période.
Pas d'effet de mémoire.
Protection contre les surcharges.

Allumage de la lampe

Pousser le bouton vers l'avant.

Conseil d'élimination

Ne pas jeter les lampes dans la poubelle. Veuillez les
rapporter à un point de collecte approprié ou retournez
les au fabricant dans un envoi suffisamment affranchi.

Garantie légale de 24 mois

Le fabricant vous accorde une garantie légale de
24 mois sur les vices de matériau et de montage. Les
accumulateurs sont exclus de la garantie légale.

Caractéristiques techniques

Durée d'éclairage	180 Min.
Temps de recharge:	15 h
Portée :	1000 m
Accumulateur:	NiMH 4,8 V / 1,2 Ah
LED :	3 Watt
Tension de recharge:	110 - 230 V / 50-60Hz
Plage de température:	0 °C... 40 °C
Type de Protection:	IP 20