

Wir lassen Sie nicht im Dunkeln stehen! We won't leave you out in the dark!



Leistungsstarker Li-Ion Akku
Powerful Li-ion battery

Umweltfreundliche LED Technik
Environmentally friendly LED technology

Ca. 5 Stunden Dauerbetrieb
Approx 5 hours continuous operation

Wasserdicht IP67
Waterproof IP67



6 LEDs
6 LEDs



Tragegurt
Shoulder strap

LED Handscheinwerfer 3W PL-830 mit Li-Ion Akku LED Flood Light 3W PL-830 with Li-Ion Battery

Dieser handliche LED Handscheinwerfer in wasserdichter Ausführung (IP67) eignet sich für viele Anwendungen im Innen- und Außenbereich, z. B. in der Freizeit, im Hobby oder im Beruf. Die fünf verschiedenen Schaltmodi machen diesen Handscheinwerfer zu einem besonders benutzerfreundlichen Begleiter. Der hochwertige Li-Ionen Akku bietet eine Leuchtdauer von ca. 5 Stunden bei voller Leistung und hält gleichzeitig das Gewicht des Handscheinwerfers gering. Die Ladehalterung ermöglicht ein sicheres Laden sowie die praktische Aufbewahrung des Handscheinwerfers. Anhand der LED-Anzeige erkennen Sie immer die aktuelle Restkapazität des Akkus bzw. den Ladestatus des Handscheinwerfers.

Inkl. Ladehalterung, 230 V-Ladegerät, 12 V- Ladekabel und Tragegurt.

This handy, waterproof (IP67) LED lamp is ideal for a wide range of applications indoors and outdoors, e.g. for leisure, hobby and work. The five different switch modes make this lamp an especially user-friendly companion. The high-performance Li-ion battery provides light for around 5 hours at full power and also keeps the weight of the lamp low. The charging unit ensures reliable charging and practical storage of the lamp. With the aid of the LED display you can always see the current remaining capacity of the battery and the charging status of the lamp.

Incl. charging base, 230 V-charger, 12 V-charging cable and shoulder strap.

Technische Daten Technical spec.	LED Handscheinwerfer 3W PL-830
Akku Battery	Li-Ion 7,4 V 1600 mAh, 230 V-Steckernetzteil: 12 V/500 mA Li-Ion 7,4 V 1600 mAh, 230 V charger: 12 V/500 mA
Leuchtmittel Light source	1 x 3 W LED (187 lm) / 6 SMD LEDs (6,8 lm/LED)
Leuchtweite / Lighting range	ca. 200 m
Umgebungstemperatur Ambient temperature	-10 °C bis +40 °C -10 °C to +40 °C
Schutzart / Protection type	IP67
Abmessungen Handscheinwerfer Dimensions of the lamp	(L x B x H): 210 x 80 x 120 mm
Abmessungen Ladehalterung Dimensions of the charger	(L x B x H): 140 x 138 x 44 mm
Gewicht Handscheinwerfer Weight of the lamp	605 g
Gewicht Ladehalterung Weight of the charger	186 g

