

# > Ohrhörerer OH-2/A

Ohrhörer mit flexibler, weicher Ohr-Gummischlaufe

Earphone with flexible, soft rubber loop

Auricolari con un laccio di gomma flessibile e morbido

Auricular con aro de goma blando y flexible

Ecouteur avec boucle flexible, en caoutchouc doux



**ALBRECHT®**

Der **ALBRECHT Ohrhörer OH-2** besitzt einen sehr hohen Tragekomfort, da sich die flexible, weiche Gummischlaufe optimal an jede Ohrmuschel anpaßt.

**Technische Daten:**

System: dynamisch  
Impedanz: 32 Ohm  
Eingangsleistung: max. 50 mW  
Frequenzbereich: 20 - 20.000 Hz  
Kabel: Länge ca. 115 cm

Bitte beachten Sie, dass manche Funkgeräte u.U. eine zu hohe Lautstärke liefern können, die das Gehör beeinträchtigen kann. Starten Sie beim Anschluss des Ohrhörers immer mit der kleinstmöglichen Lautstärke am Funkgerät und nie mit voller Lautstärke!

**The ALBRECHT earphones OH-2** are very comfortable, as the soft and flexible rubber loop perfectly fits every ear.

**How to use:** Place the OH-2 at the right or left ear and lightly tear the flexible loop around your ear.

**Technical data:**

System: dynamic · Impedance: 32 Ohm · Input power: max. 50 mW  
Frequency range: 20 - 20.000Hz · Cable: shielded, length: 115 cm

Please note that some radios may produce high volume levels at the audio sockets, which may cause acoustical shocks. When installing the earphone please take care to start always with the lowest possible volume setting of the radio

**OH-2** 3,5 mm Einzelstecker/Plug/Spinotto/Clavija/Prise  
Art.-Nr./Ord.-No.: 71450

**OH-2 A** 2,5 mm Einzelstecker/Plug/Spinotto/Clavija/Prise  
Art.-Nr./Ord.-No.: 71451



**ALBRECHT®**