

Mantelstromfilter

- mit Trenntransformator, Brummentstörfilter, Isolator
- galvanische und kapazitive Trennung des Innen- und Aussenleiters

Sheath current filter

- with isolation transformer, hum suppressor-choke, isolator
- galvanic and capacitive isolation of inner and outer conductor

Artikel

TZU 10-02

Article

Artikelnummer

TZU01002

Part No.

Verkaufseinheit

1

Packing unit

Normen



Standards

Frequenzbereich

5...862 MHz

Frequency range

Durchgangsdämpfung

< 0,5 dB

Through loss

Rückflussdämpfung

10 dB - 1,5 dB/Okt.

Return loss

Schirmungsmaß

EN 50083 - 2/A1, Klasse A

screening factor

EN 50083 - 2/A1, class A

Anschlüsse

F-Buchse/F-Buchse

Connectors

F-female/F-female

