



- Monoblock 6,2° Single LNB;
- 0,1dB Rauschmaß
- vergoldete F-Anschlüsse, Wetterschutz
- HDTV tauglich

Empfangsbereich Low Band: 10,7 ~ 11,7 GHz  
 Empfangsbereich High Band: 11,7 ~ 12,75 GHz  
 L.O. frequency Low Band: 9,75 GHz  
 L.O. frequency High Band: 10,6 GHz  
 IF output Low Band: 950 ~ 1950 MHz  
 IF output High Band: 1100 ~ 2150 MHz  
 Schaltpositionen durch Drehen des LNBs um 180° umkehrbar

- Vorderseite LNB:
  - Schaltposition DiSeqC 1 = ASTRA
  - Schaltposition DiSeqC 2 = HOTBIRD
- Rückseite LNB:
  - Schaltposition DiSeqC 2 = ASTRA
  - Schaltposition DiSeqC 1 = HOTBIRD

- Gewicht: 235 g
- RoHS-konform

- Monoblock 6,2° Single LNB;
- 0.1dB Noise factor
- gold plated F-connectors, Weather protection
- HDTV compatible

Reception Range Low Band: 10,7 ~ 11,7 GHz  
 Reception Range High Band: 11,7 ~ 12,75 GHz  
 L.O. frequency Low Band: 9,75 GHz  
 L.O. frequency High Band: 10,6 GHz  
 IF output Low Band: 950 ~ 1950 MHz  
 IF output High Band: 1100 ~ 2150 MHz  
 switching positions reversible by turning the LNB 180°

- front side of LNB:
  - switching position DiSeqC 1: ASTRA
  - switching position DiSeqC 2: HOTBIRD
- back side of LNB:
  - switching position DiSeqC 2: ASTRA
  - switching position DiSeqC 1: HOTBIRD

- Weight: 235 g
- RoHS compliant

**Änderungen**

Datum	Name	gez.:	Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
		gez.:	13.12.2012	tf	SAT GOOBAY Monoblock Single LNB 6,2°	
		gepr.:	14.12.2012	tf		
		Norm:			Zeichnungs-Nr.:	von
					67175	