



Bewegungsmelder 180°

180° motion detector •
 Détecteur de mouvement 180° •
 Bewegingsmelder 180° •
 Rilevatore di movimento 180° •
 Czujnik ruchu 180°

Reichweite max. 12 m •
 Schaltet bis 1200 W •
 IP44



Bewegungsmelder 180°

180° motion detector •
 Détecteur de mouvement 180° •
 Bewegingsmelder 180° •
 Rilevatore di movimento 180° •
 Czujnik ruchu 180°

Reichweite max. 12 m •
 Schaltet bis 1200 W •
 IP44



Portata max. 12 m • Si attiva fino a 1200 W • IP44
 Potrete commutare lampade fino a 1200 W. Grazie al sensore crepuscolare regolabile, questo rilevatore di movimento è impostabile tra i 3 - 2000 lux.

Dati tecnici: Tensione di esercizio: 220 - 240 V/AC, 50 Hz · Angolo di rilevamento: 180° · Portata massima: 12 m · Ciclo di lavoro: 10 s - 12 min · Potenza di commutazione (lampadina): 1200 W · Potenza di commutazione (lampada a risparmio energetico): 300 W · Impostazione di luce crepuscolare: 3 - 2000 lux · Categoria di protezione: IP44 · Dimensioni: (L x A x P): 63 x 92 x 85 mm · Peso: 160 g

La confezione contiene: Rilevatore di movimento · 2 viti · Guarnizione in gomma · Istruzioni d'uso (Download).

Zasięg do 12 m • Obsługa lampy do 1200 W • IP44

Obsługuje lampy do 1200 W. W trybie nocnym można ustawić próg detekcji czujnika ruchu od 3 do 2000 lx.
Dane techniczne: Napięcie znamionowe: 220-240 V/AC, 50 Hz · Kąt wykrywania przez czujnik: 180° · Maks. zasięg: 12 m · Cykl pracy: 10 s - 12 min · Moc załączalna (żarówka tradycyjna): 1200 W · Moc załączalna (żarówka energooszczędna): 300 W · Ustawienie trybu nocnego: 3 - 2000 lx · Klasa ochronności: IP44 · Wymiary: (szer. x wys. x gł.): 63 x 92 x 85 mm · Waga: 160 g
Zawartość opakowania: Czujnik ruchu · 2 x Śruba · Gumowa uszczelka · Instrukcja obsługi (do pobrania).



Reichweite max. 12 m • Schaltet bis 1200 W • IP44

Schaltet Leuchtmittel bis 1200 W. Über die Dämmerungseinstellung am Sensor kann die gewünschte Ansprechschwelle des Bewegungsmelder von 3 bis 2000 Lux eingestellt werden.

Technische Daten: Betriebsspannung: 220 - 240 V/AC, 50 Hz · Erfassungswinkel: 180° · Max. Reichweite: 12 m · Einschaltdauer: 10 s - 12 min · Schaltleistung (Glühlampe): 1200 W · Schaltleistung (Energiesparlampe): 300 W · Dämmerungs-Einstellung: 3 - 2000 lux · Schutzart: IP44 · Abmessungen: (B x H x T): 63 x 92 x 85 mm · Gewicht: 160 g **Packungsinhalt:** Bewegungsmelder · 2 x Schraube · Gummidichtung · Bedienungsanleitung.

Range max. 12 m • Switching power up to 1200 W • IP44

Operates illuminants up to 1200 W. The twilight setting on the sensor allows you to set the desired operating threshold for the motion detector from 3 to 2000 lux.

Technical data: Operating voltage: 220 - 240 V/AC, 50 Hz · Detection angle: 180° · Max. range: 12 m · Operating time: 10 s - 12 min · Switching power (Light bulbs): 1200 W · Switching power (energy-saving bulb): 300 W · Twilight setting: 3 - 2000 lux · Protection type: IP44 · Dimensions: (B x H x T): 63 x 92 x 85 mm · Weight: 160 g **Package content:** Motion detector · 2 x screw · Rubber seal · Operating instructions.

N° 1034068



renkforce
 distributed by
 Conrad Electronic SE
 Klaus-Conrad-Str. 1
 D-92240 Hirschau
 www.renkforce.de