

UMAREX GmbH & Co. KG Postfach 2720 · 59717 Arnsberg · Germany

Purchasing department / Einkauf

Donnerfeld 2
59757 Arnsberg · Germany

Tel. +49 2932 638-251

Fax +49 2932 638-259

Service- und Versandanschrift:

Möhnestraße 149
59755 Arnsberg · Germany

EG Herstellererklärung zur CE-Konformität:

**EC Declaration of CE-conformity:
Déclaration de l'Union Européenne:**

laserliner@umarex.de
www.laserliner.com

Erzeugnis(se):	Elektronisches Einstechthermometer		
Product(s):			
Produit(s):			
Type(n):	ThermoTester		
Model(s):	082.030A		
Modèle(s):			
Betriebsdaten:	Nennspannungen:	1.5 V DC, 1 x 1.5V Typ LR44	
Operational data:	Operational voltages:		
Données techniques:	Voltages opérationnel:		
Angew. Normen:	Direktive 2014/30/EG EMV:	EN 61000-6-1:2007-10	Störfestigkeit
Applied standards:	(Regulations EMC2):	EN 61000-6-3:2007-09/A1:2011	Störaussendung
Normes utilisées:		EN 61326:A3:2003	EMV Elektrische Mess-, Steuer- Regel- und Laborgeräte
	Verordnung EG 1907/2006:	Einhaltung aller geforderten Stoffverbote.	
	(Regulation REACH):	(observance of all required substance restrictions)	
	Direktive 2006/66/EG:	Registriert gemäss der deutschen Bestimmungen.	
	(Regulation BattG):	Registrierungsnr. Umweltbundesamt: 21002102 (Registered according to German battery regulations)	
	Direktive 2011/65/EC:	Einhaltung aller geforderten Stoffverbote.	
	(Regulation RoHS2):	(observance of all required substance restrictions)	
	Direktive 2012/19/EG:	Registriert gemäss der deutschen Bestimmungen.	
	(Regulation WEEE2):	Registrierungsnr. EAR Deutschland: DE 10437360 (Registered according to German disposal registration system EAR)	

Datum: 16.02.2016

Date:

Unterschrift: R. Wadewitz

Signature:

