

(D) Kompressor Profi

- Mit Digital-Display und automatischer Abschaltung bei Erreichen des gewünschten Reifendrucks
- 12 Volt / 120 Watt / max. 10 bar
- Arbeitsleuchte mit 4 weißen LED
- Nicht geeignet zum Beleuchten von Wohnräumen
- Mit Adaptern für Bälle und Luftmatratzen
- Dieser Kompressor wurde hauptsächlich entwickelt, um Reifen zu befüllen.

(GB) Compressor Profi

- With digital display and automatic cut-off when required tyre pressure is reached
- 12 Volt / 120 Watt / max. 10 bar
- Working light with 4 white LEDs
- Not suitable for lighting living areas
- With adapters for balls and air mattresses
- This compressor has been developed primarily for inflating tyres

(F) Compresseur professionnel

- Avec affichage numérique et fermeture automatique lorsque la pression de pneu voulue est atteinte
- 12 volts / 120 watts / max. 10 bars
- Lampe de travail avec 4 LED blancs
- Ne convient pas à l'éclairage des pièces d'habitation
- Avec adaptateurs pour les balles et les matelas gonflables
- Ce compresseur a été principalement développé pour le gonflage des pneus

(I) Comprensore professionale

- Con display digitale e disattivazione automatica al raggiungimento della pressione desiderata degli pneumatici
- 12 Volt / 120 Watt / max. 10 bar
- Luci di lavoro con 4 LED bianchi
- Non adatto all'illuminazione di locali d'abitazione
- Con adattatori per palloni e materassi ad ari
- Questo compressore è stato sviluppato principalmente per gonfiare pneumatici

(PL) Profesjonalny kompresor

- Z cyfrowym wyświetlaczem i funkcją automatycznego wyłączenia się w momencie osiągnięcia żądanego ciśnienia w oponie.
- 12 V / 120 W / maks. 10 bar
- Lampka robocza z 4 białymi diodami LED
- Nie nadaje się do oświetlania pomieszczeń mieszkalnych
- Z adapterami przeznaczonymi do pompowania piłek i materaców
- Ta sprężarka jest przeznaczona przede wszystkim do napełniania opon

unitec**12V****120
Watt****max.
10 bar****4
LED**



Kompressor Profi, mit Digital-Display

- > Automatische Abschaltung bei Erreichen des gewünschten Reifendrucks
- > Digitales Display
- > Arbeitsleuchte mit 4 weißen LED
- > inklusive Ventiladapter
- > integriertes Kabelfach
- > Kabellänge: 2,80 m
- > Schlauchlänge: 70 cm
- > 12 Volt, 120 Watt
- > 22l/min, max. 10 bar

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	EAN-Code	KLE	VE
10945	Kompressor Profi, mit Digital-Display		 4 008153 109454	1 Stk.	12 Stk.