



**IP20**

**DK - IP20:** Lampen må kun monteres i områder hvor vandpåvirkning ikke kan forekomme.

**SE - IP20:** Lampan får endast monteras på områden som inte kan utsättas för vatten.

**NO - IP20:** Lampen må kun monteres i områder hvor vannpåvirkning ikke kan forekomme.

**NL - IP20:** Het armatuur mag niet in ruimten gemonteerd worden, waar direct contact med water mogelijk is.

**FR - La lampe IP20 ne doit être installée que dans les pièces et locaux où le contact avec l'eau n'est pas possible.**

**DE - IP20:** Die Lampe darf nur dort montiert werden, wo keine Wassereinwirkung stattfinden kann.

**GB - IP20:** The lamp should only be installed in areas where direct contact with water cannot occur.

**ES - IP20:** La lámpara debe ser instalada solamente en las áreas donde el contacto directo con agua no puede ocurrir.

**PT - IP20:** As lâmpadas devem ser instaladas em áreas sem contacto directo com água.

**IT - IP20:** Questa lampada deve essere montata solamente in stanze e locali in cui non è possibile il contatto diretto con l'acqua.

**FI - IP20:** Valaisin soveltuu asennettavaksi tiloihin, joissa se ei joudu alttiiksi vedelle.

**PL - IP20:** Lampę można montować tylko w miejscach, gdzie nie jest możliwy bezpośredni kontakt z wodą.

**HR - IP20:** Svjetiljka se smije postavljati samo na mjestima gdje ne može doći u neposredni doticaj s vodom.

**EE - IP20:** Valgusti tohib paigaldada vaid kohtadesse, kus otsene kokkupuude veega pole võimalik.

**LV - IP20:** Lampu drīkst uzstādīt tikai tādās vietās, kur tai nav saskares ar ūdeni.

**LT - IP20:** lempą galima montuoti tik tose vietose, kur nėra vandens poveikio.

**SK - IP20:** Lampa by mala byť nainštalovaná jedine na miestach kde nemôže dôjsť ku kontaktu s vodou.

**HU - IP20:** Alámpát csak olyan helyekre szabad felszerelni, ahol vízzel nem érintkezhet közvetlenül.

**RO - IP20:** Lampa se va monta doar in zone unde contactul direct cu apa nu poate aparea.

**CZ - IP20:** Lampu lze instalovat jen tam, kde není možný kontakt s vodou.

**SLO - IP20:** Svetilko smete montirati le na mesto, na katerem ne more priti v stik z vodo.

**GR - IP20:** Το φωτιστικό αυτό τοποθετείται μόνο σε μέρη όπου η επίδραση του νερού δεν είναι δυνατή.

**TR - IP20:** Lamba suyun etkilemeyeceği bir yere montaj edilmelidir.

**RU - IP20:** Светильник должен устанавливаться только там, где невозможен непосредственный контакт с водой.

نوئكي ال أن شي حب نكادام ي ف طلق ف حابصم لبا بي كرت بج : 20 پ ي أ  
ء اء ل ا ب ر ش ا ب م ل ا ص ت ا ك ا ن ه



**DK - Lampen er beregnet til montering på/i normalt brændbart underlag. Indbygningsslamper må ikke tildækkes med isoleringsmateriale eller lignende.**

**SE - Lampan är beräknad till att monteras på/i normalt brännbart underlag. Inbyggningslamper får inte övertäckas med isoleringsmaterial eller liknande.**

**NO - Lampen er beregnet til montering på normalt brennbart underlag. Innbygningsslamper må ikke tildekkes med isoleringsmateriale eller liknende.**

**NL - Het armatuur is geschikt om op/aan normaal vlambare onderlaag gemonteerd te worden.**

**FR - La lampe peut être installée sur une surface inflammable. Les lampes encastrables ne doivent en aucune manière être recouvertes de matériaux isolants ou semblables.**

**DE - Die Lampe ist auf/in normal brennbarer Bettung zu montieren. Einbaulampen dürfen nicht mit Isoliermaterial o.Ä. abgedeckt werden.**

**GB - The lamp is suitable for mounting on normal flammable surfaces. Recessed illumination should never be covered with insulation or similar materials.**

**ES - La lámpara está diseñada para instalación sobre las superficies de normales características de inflamación. Las lámparas empotradas no pueden estar cubiertas con materiales de insulación o parecidos.**

**PT - A lâmpada é adequada para montagem em superfícies normais inflamáveis. A iluminação em recesso nunca deverá ser coberta com isolações ou materiais similares.**

**IT - La lampada può essere installata su normali superfici infiammabili. Le lampade da incasso non devono essere coperte con materiali isolanti o analoghi.**

**FI - Valaisin soveltuu asennettavaksi normaalisti palonaralle pinnalle. Pintaan upotettavia valaisimia ei saa peittää esteellä tai vastaavalla.**

**PL - Lampa nadaje się do montażu na/w normalnie palnej powierzchni. Lamp wbudowywanych nie wolno przykrywać materiałem izolującym lub innym o podobnych właściwościach.**

**HR - Svjetiljka je prikladna za montažu na normalnim zapaljivim površinama. Uvučena rasvjeta se nikad ne smije zakloniti izolacijom ili sličnim materijalima.**

**EE - Valgusti sobib kinnitamiseks tavalise süttimistundlikkusega pindadele. Süvitatavaid kohtvalgusteid ei tohi kunagi katta soojustuse ega muu taolise materjaliga.**

**LV - Lampa ir paredzēta uzstādīšanai uz parastās (normāli degošās) virsmas. Lampas gaismas avotu nedrīkst aplāt ar izolējošu materiālu vai ar citiem līdzīgiem materiāliem.**

**LT - Lempa tinkama montuoti ant (įmontuoti) normaliai degaus pagrindo. Įmontuojamų lempų negalima uždengti izoliuojančiomis medžiagomis ar panašiomis medžiagomis.**

**SK - Lampa je vhodná pre inštaláciu na normálnych horľavých povrchoch. Zapustené svetidlo by sa nikdy nemalo zakryť izoláciou alebo podobným materiálom.**

**HU - A lámpa a normál mértékben gyúlékony felületekre is felszerelhető. A szüllyesztett világítótesteket tilos szigetelő- vagy hasonló anyagokkal befedni.**

**RO - Lampa este facuta pentru a fi montata pe/in suprafete inflamabile. Acoperirea lampilor ingropate cu materiale izolante s-au asemanatoare este interzisa.**

**CZ - Lampa se při montáži přípevní na běžný hořlavý povrch. Vestavná či zapuštěná svítidla se nesmí zakrývat izolačním nebo podobným materiálem.**

**SLO - Svetilka je primerna za montažo na normalno gorljivo površino. Vgradnih svetilk ne smete nikoli prekriti z izolaciji ali pdb. materiali.**

**GR - Το φωτιστικό προορίζεται για τοποθέτηση σε κανονικά εύφλεκτες επιφάνειες. Τα χωνευτά φωτιστικά δεν πρέπει να καλύπτονται από οποιαδήποτε μορφή μονωτικού υλικού.**

**TR - Bu ürün normal yüzeylere montaj edilir. Spotlambalarda yayılım amacıyla hic bir sekilde her hangi bir maddeyle izole edilmemelidir.**

RU - Светильник предназначен для установки на обычной легковоспламеняемой поверхности. Встроенный источник света никогда не должен покрываться изолирующим материалом или другими аналогичными материалами.

قالب قى داغ ءى لفس قى بظ ءى لظ فب بى كرتلل مءال ح ابصم لءل  
مءشا ام وا ءلزاع داومب ءانبلل ح بباصم ءى طغء ب بچى ال . قى ارتل لل لل  
لئلء



DK - Klasse II: Lampen er dobbeltisoleret og kræver derfor ikke tilslutning til installationens jordledning.  
SE - Klasse II: Lampen är dubbelisolerad och kräver därför inte anslutning till installationens jordledning.

NO - Klasse II: Lampen er dobbeltisolert og krever derfor ikke tilslutning til installasjonens jordledning.

NL - Klasse II: Het armatuur is dubbel geïsoleerd en vergt daarom geen aarde.

FR - Classe II: La Lampe a une double protection, et il n'est donc pas nécessaire de la connecter au fil de terre de l'installation.

DE - Klasse II: Die Lampe ist doppelt isoliert und muss deshalb nicht an die Erdleitung der Installation angeschlossen werden.

GB - Class II: The lamp is double-insulated and does not need to be connected to the yellow/green earth wire.

ES - Clase II: La lámpara es doble-aislada , así que no tiene que estar conectada al cable de tierra de la instalación.

PT - A lâmpada é duplamente isolada e não necessita de ser conectada ao fio amarelo e verde/ligacao terra.

IT - Categoría II: La lampada ha una doppia protezione per cui non è necessario collegarla alla presa di terra dell'impianto.

FI - Suojausluokka II: Valaisin on kaksoisieristetty eikä siksi vaadi liittämistä asennuksen maajohtoon (keltainen/vihreä).

PL - Klasa II: Lampa posiada podwójną izolację i nie wymaga dlatego podłączenia do żółto-zielonego przewodu uziemienia.

HR - Klasa II: Svjetiljka posjeduje dvostruku izolaciju i nije potrebno priključivati je na žuto/zeleni vodič uzemljenja.

EE - Klass II: Valgustil on kahekordne isolatsioon ning seda ei pea ühendama kollase/rohelise maandusjuhtmega.

LV - veida lampa: Lampai ir dubultā izolācija, tāpēc tā nav jāpievieno instalācijas iezemējuma vadiem.

LT - Klasse II: Lampa yra dvigubai izoliuota ir dėl to nereikia jungti prie žeminiio instalacijos laidų.

SK - Trieda II: Lampa má dvojitú izoláciu a nemusí byť spojená so žltým/zeleným uzemňovacím drôtom.

HU - II. kategória: A lámpa kétfős szigetelésű és nem szükséges a sárga/zöld földvezetékhez csatlakoztatni.

RO - Clasa II: Lampa este izolata dublu, de aceea nu este necesara legatura la cablul de impantare a instalatiei.

CZ - Třída krytí II: Svítidlo má dvojitou izolaci a není proto třeba je uzemňovat.

SLO - Razred II: Svetilka je dvojno ozemljena in je zato ni treba priključiti na rumeno/zelen ozemljitveni vodnik.

GR - Βαθμός προστασίας II: Το φωτιστικό είναι διπλά μονωμένο και δεν απαιτείται σύνδεση με το καλώδιο γείωσης.

TR - Sınıf 2: Bu ürün çift izole edilmistir ve onun için topraklı hat bağlantısına gerek yoktur.

RU - Класс II: Светильник имеет двойную изоляцию и не должен подключаться к желтому/зеленому земляному проводу.

مزلتسى ال لئلءلو قءع اضم لزء و ذء ح ابصم لءل : نى ناشلا ءءرءلا  
ءاشءم لءل ءءى ءءالء ضرأالء لءصوب طبرلا / لى صوئلءل

MAX  
40W

DK - Den angivne max wattage skal overholdes.  
SE - Den angivna max. wattangivelse skall överhållas.  
NO - Den angitte max wattage skal overholdes.  
NL - De aangegeven max. wattage mag men niet overschrijden.

FR - Ne pas utiliser une ampoule d'une puissance supérieure à celle qui est indiquée.

DE - Die angegebene Wattage muss eingehalten werden.  
GB - Do not exceed the maximum wattage.

ES - No exceda la potencia máxima indicada en vatios.  
PT - Não exceda a voltagem máxima.  
IT - Non utilizzare lampadine di potenza superiore al wattaggio indicato.  
FI - Älä ylitä sallittuja wattimääriä.

PL - Nie wolno przekraczać podanej maksymalnej mocy.  
HR - Nemojte prekoračiti maksimalnu snagu.  
EE - Ärge ületage maksimaalset võimsust.  
LV - Ievērojiet lampai noteikto maksimālo strāvas jaudu W.

LT - Privaloma laikytis nurodytų max vatų (W) skaičiaus.  
SK - Neprekračujte maximálnu voltáž.  
HU - Ne lépje túl a maximális Watt-értéket.  
RO - Valoarea maxima a watilor trebuie respectata.

CZ - Udaná maximální výkonová zatížitelnost musí být dodržována.  
SLO - Upoštevajte navedeno štev. Wattov.  
GR - Μην υπερβαίνετε την προκαθορισμένη μέγιστη ισχύ σε βατ.  
TR - Bu ürün resimde gösterilen ve belirtilen voltajdaki ampüller için uygundur.

RU - Не превышать максимальную мощность.

ءروئلءمءل ءوصقءل طءوال ءوءب ءى ءءءلء بچى .



DK - Monteringsvejledningen må ikke bortkastes.  
SE - Kasta inte bort monteringsvägledningen.  
NO - Monteringsveiledningen må ikke kastes.  
NL - Gooi de monteerinstrucies niet weg.

FR - Merci de garder l'instruction de montage.

DE - Die Montageanleitung bitte aufbewahren.  
GB - The mounting instruction must not be discarded.  
ES - No desechar la instrucción de montaje.  
PT - As instruções de montagem não devem ser descartadas.

IT - Le istruzioni di montaggio non devono essere gettate via.  
FI - Älä hävittää asennusohjetta.  
PL - Nie należy pozbawiać się instrukcji montażu.  
HR - Nemojte bacati upute za montiranje.

EE - Paigaldamisjuhendid ei tohi ära visata.  
LV - Saglabāt uzstādīšanas instrukciju.  
LT - Neišmeskite montavimo instrukcijos.  
SK - Pokyny pre montáž nesmiete zahodiť.

HU - A szerelési útmutatót őrizze meg.  
RO - Instrucțiunile de montaj nu trebuie aruncate.  
CZ - Uložte montážní návod pečlivě.  
SLO - Pokyny pre montáž nesmiete zahodiť.

GR - Μην πετάξετε τις οδηγίες τοποθέτησης.  
TR - Montaj talimatları atılmamalıdır.  
RU - Обязательно сохраните инструкцию по монтажу.

بى كرتلءا ءامءى لءءء ن صءل ءءءلء ءءع بچى .

- bright life  
**nordlux®**