


NO - Installasjonsledningene skal påsettes de medfølgende isolerslanger.
 NL - De bijgevoegde isoleringskousen moeten op de afgestripte installatiedraden gemonteerd worden.
 FR - Installer les gaines isolantes ci-jointes sur les fils électriques de l'installation.
 DE - Die Installationsleitungen müssen mit den dazugehörenden Isolierschläuchen verbunden werden.
 GB - The heat-resistant sleeves must be attached to the unstripped wire lengths.
 ES - Sobre los cables de instalación deben ser puestos las mangas de insulación acompañantes.
 PT - As mangas da resistência têm que ser conectadas aos fios não retirados.
 IT - Munire i cavi dell'impianto delle guaine isolanti qui incluse.
 FI - Suojaamattomien johtimien päälle on asetettava valaisimen mukana olevat kuumuudenkestävät johdinsuojat.
 PL - Na odizolowane końcówki przewodów należy założyć koszulki izolacyjne.
 HR - Na neoguljene dijelove žice moraju se navući toplinski otporne izolacijske navlake za žice.
 EE - Kuumakindlad jätkuühisid tuleb kinnitada üle koormitava juhtmeotste.
 LV - Elektroinstalācijas vadi jāpārklāj ar izolācijas materiāliem.
 LT - Instaliaciniai laidai turi būti padengti pridedtais izoliaciniais vamzdeliais.
 SK - Žiaruvzdorné objímky musia byť prívpevné na neodizolované drôty na celej dĺžke.
 HU - A hőálló hüvelyeket a nem csupaszott vezetékszakaszokra kell illeszteni.
 RO - Căbelele de instalare trebuie asezate în tuburile izolate care le aparțin.
 CZ - Přetáhněte dodané návlčky přes odizolované přírodní vodiče.
 SLO - Izolirane dele vodnika je treba povezati s tulci, odpornimi na toploto.
 GR - Τα αδιώθερα καλώδια πρέπει να καλυφθούν με τα μονωτικά περιβλήματά τους.
 TR - Baglantı-kablolari yapilacagi zaman isi resistantli izole lastikborularini kullanin.
 RU - Термомолирующие трубки должны быть надеты на незащищенный участок провода.

FR - Ne pas utiliser une ampoule d'une puissance supérieure à celle qui est indiquée.
 DE - Die angegebene Wattage muss eingehalten werden.
 GB - Do not exceed the maximum wattage.
 ES - No exceda la potencia máxima indicada en vatios.
 PT - Não exceda a voltagem máxima.
 IT - Non utilizzare lampadine di potenza superiore al wattaggio indicato.
 FI - Älä ylittä sallittuja wattimääriä.
 PL - Nie wolno przekraczać podanej maksymalnej mocy.
 HR - Nemojte prekoračiti maksimalnu snagu.
 EE - Ärge ületage maksimaalselt võimsust.
 LV - Ievērojiet lampai noteikto maksimālo strāvas jaudu W.
 LT - Privaloma laikytis nurodytą max vatų (W) skaičiaus.
 SK - Neprekračujte maximálnu voltáž.
 HU - Ne lépje túl a maximális Watt-értéket.
 RO - Valoarea maxima a watilor trebuie respectata.
 CZ - Udaná maximální výkonová zatížitelnost musí být dodržována.
 SLO - Upoštevajte navedeno štev. Wattov.
 GR - Μην υπερβείτε την προαθορισμένη μέγιστη ισχύ σε βατ.
 TR - Bu ürün resimde gösterilen ve belirtilen voltajdaki ampuller için uygundur.
 RU - Не превышать максимальную мощность.

قروكذملا ىوصقل طولا قوق ديق تئلا ب ج ي



DK - Lampen erkun beregnet til direkte /fast montering til lysnetet.
 SE - Lampan är endast beräknad till direkt /fast montering till ljusnätet.
 NO - Lampen erkun beregnet til direkte /fast montering til lysnetet.
 NL - Het armatuur is alleen maar berekend voor direkte/vaste montage op het lichtnet.
 FR - La lampe n'est prévue que pour un montage direct au réseau électrique.
 DE - Die Lampe ist nur zur direkten/festen Montage an die Stromversorgung ausgelegt.
 GB - The lamp is only suitable for connecting directly to the mains.
 ES - La lámpara está unicamente diseñada para la conexión directa/permanente a la red eléctrica.
 PT - A lâmpada é adequada só em directo contacto com energia.
 IT - La lampada è adatta solamente per il collegamento diretto alla rete elettrica.
 FI - Valaisimen saa kytkä ainoastaan päävirtaan.
 PL - Lampa jest wyłącznie dostosowana do bezpośredniego/stałego podłączenia do sieci zasilania.
 HR - Svjetiljka je prikladna samo za neposredno spajanje na mrežu.
 EE - Valgusti sobib ühendamiseks ainult otse vooluvõrku.
 LV - Lampa ir domāta tikai tiešai pieslēgšanai elektrības tīklam.
 LT - Lampa yra skirta tik tiesiai ir pastoviai montuoti prie šviesos tinklo.
 SK - Lampa je vhodná len na priame napájanie na elektrickú sieť.
 HU - A lámpa csak az elektromos hálózatba való közvetlen bekötésre alkalmas.
 RO - Lampa este facuta doar pentru montarea directa la sistemul de lumina.
 CZ - Lampa je konstruována na přímou /pevnou montáž na síť.
 SLO - Svetilka je primerne le za direktno priključitev na električno omrežje.
 GR - Το φωτιστικό προορίζεται μόνο για απευθείας σύνδεση με τον κεντρικό αγωγό διαανοής.
 TR - Bu ürünün direk ve sabit montajı ana akıma /sebekeye göre hesaplanmıştır.
 RU - Светильник предназначен только для установки непосредственно в электрическую сеть.

تکبش ىلع (مئالما) رش ابملا بي كرتلل طقف فم ح ابصملا ءعاضلاللا .


MAX 2x40W
 DK - Den angivne max wattage skal overholdes.
 SE - Den angivna max. wattangivelse skall överhållas.
 NO - Den angitte max wattage skal overholdes.
 NL - De aangegeven max. wattage mag men niet overschrijden.

- bright life
 nordlux®
 www.nordlux.dk

MONTERINGSANVISNING
 MONTAGEANLEITUNG
 MOUNTING INSTRUCTION
 INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Ufo Maxi

Dessin: 25626001



- bright life
 nordlux®

