

Signal-Röhrenlampe T5 - BA15d - 16x45 mm



	00100003	00100005	00100006	00100007	00100008	00100009	00100010	00100011
Betriebsspannung DC	6 V DC	12 V DC			24 V DC			
Typ. Betriebsstrom	833 mA	416 mA	833 mA	1250 mA	125 mA	166 mA	208 mA	416 mA
Typ. Leistungsaufnahme	5 W		10 W	15 W	3 W	4 W	5 W	10 W
Socketart	BA15d							
Ausführung Glas	klar							
Höhe	45 mm							
Durchmesser	16 mm							

	00100012	00100013	00100014	00100016	00100017	00100018	00100019	00100023
Betriebsspannung DC	24 V DC	48 V DC	30 V DC	36 V DC	42 V DC	24 V DC-30 V DC	48 V DC	110 V DC
Typ. Betriebsstrom	625 mA	104 mA	166 mA	140 mA	120 mA		208 mA	90 mA
Typ. Leistungsaufnahme	15 W	5 W				6 W-10 W	10 W	
Socketart	BA15d							
Ausführung Glas	klar							
Höhe	45 mm							
Durchmesser	16 mm							

	00100024	00100025	00100027	00100028	00100029	00100032
Betriebsspannung DC	110 V DC~140 V DC		240 V DC		220 V DC~260 V DC	
Typ. Betriebsstrom			63 mA	31 mA		
Typ. Leistungsaufnahme	5 W~7 W	6 W~10 W	15 W	7,5 W	7 W~10 W	5 W~7 W
Socketart	BA15d					
Ausführung Glas	klar					
Höhe	45 mm					
Durchmesser	16 mm					

MAßE

