

Technical information 3177

SE

Endast för inomhusbruk

Effekt: 21 x 0,06W
Transformator: 230/24V, 2,4W
Anslutningsladd: 3 m

Ljusslingan är avsedd för svagström 24V och ska anslutas till medföljande transformator.

OBS!

1. Undvik skada på kablarnas isolering.
2. Anslut ej ljuskedjan till elnätet då den befinner sig i förpackningen.
3. Anslut ej denna kedja elektriskt till en annan kedja.
4. Denna ljusarmaturs anslutningsladd kan inte bytas ut.
5. Om sladden är skadad skall armaturen kasseras.
6. Ljuskällorna är ej utbytbara.

DE

Nur für den Innenbereich

Leistung: 21 x 0,06W
Transformator: 230/24V, 2,4W
Zuleitung: 3 m

Die Lichterkette ist für Schwachstrom von 24V bestimmt und an den mitgelieferten Transformator anzuschließen.

ACHTUNG!

1. Bitte vermeiden Sie Beschädigungen an der Isolierung.
2. Die Leuchte erst nach dem Auspacken elektrisch anschliessen.
3. Die Leuchte weder offenem Feuer noch starker Hitze aussetzen und an keinen anderen elektrischen Apparat anschliessen.
4. Das externe flexible Kabel dieser Leuchte ist nicht austauschbar.
5. Wenn das Kabel beschädigt ist, ist die ganze Leuchte unbrauchbar zu machen und zu entsorgen.
6. Die Birnen sind nicht austauschbar.

NL

Uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis

Opbrengst: 21 x 0,06W
Transformator: 230/24V, 2,4W
Aansluitsnoer: 3 m

Dit snoer moet uitsluitend aangesloten worden op een 24V. transformator met dezelfde uitgangswaarde als de meegeleverde.

LET OP!

1. Voorkom beschadiging van de snoerisolatie.
2. Het artikel niet aansluiten op het electriciteitsnet als het nog in de doos zit.
3. Niet doorverbinden aan andere snoeren.
4. Het flexibele aansluitsnoer kan niet vervangen worden;
5. als het beschadigd is moet het artikel vernietigd worden.
6. Lichtbron (lamp) is niet vervangbaar.

FI

Ainoastaan sisäkäyttöön

Teho: 21 x 0,06W
Muuntaja: 230/24V, 2,4W
Liitosjohto: 3 m

Tässä tuotteessa on käytettävä mukana seuraavan muuntajan tehoista muuntajaa.

HUOM!

1. Älä vahingoita johdon eristeitä.
2. Älä kytke pakkauksessaan olevaa tuotetta sähköverkkoon.
3. Älä kytke tuotetta sähköisesti mihinkään toiseen tuotteeseen.
4. Liitosjohtoa ei voi vaihtaa,
5. mikäli se vahingoittuu on tuote hävitettävä.
6. Polttimo ei ole vaihdettavissa.

FR

Uniquement à l'intérieur

Puissance: 21 x 0,06W
Puissance totale: 1,26W
Transformateur: 230/24V, 2,4W
Cordon connecteur: 3 m

Cette illumination doit être utilisée avec le transformateur livré dans l'emballage ou un transformateur aux caractéristiques strictement identiques.

ATTENTION!

1. Veuillez éviter tout endommagement de l'isolation.
2. Ne pas brancher électriquement l'illumination lorsqu'elle est dans son emballage.
3. Ne pas connecter cette illumination à un autre appareil électrique.
4. Le câble externe flexible ou la corde de ce luminaire ne peuvent en aucun cas être remplacés.
5. Si la corde est abîmée, le luminaire doit être mis au rebut.
6. Les lampes ne sont pas échangeables.

CZ

Pouze pro použití ve vnitřních prostorách

Příkon: 21 x 0,06W
Transformátor: 230/24V, 2,4W
Připojovací kabel: 3 m

Toto svítidlo smí být používáno, pouze pokud je připojeno ke transformátoru 24V se stejným příkonem jako má dodaný transformátor.

POZOR!

1. Zabraňte poškození izolace vodičů.
2. Nepřipojujte toto svítidlo k napájení, pokud je dosud ve svém obalu.
3. Nepřipojujte toto svítidlo k jiným svídlům.
4. Externí pružný kabel nebo šňůru tohoto svídlu nelze vyměnit;
5. pokud dojde k poškození, toto svítidlo musí být zlikvidováno.
6. Zdroj světla (lampu) nelze vyměnit.

DK

Kun til indendørs brug

Effekt: 21 x 0,06W
Transformer: 230/24V, 2,4W
Tilslutningsledning: 3 m

Lyskæden er lavet til 24V svagstrøm og skal tilsluttes til medfølgende transformer.

OBS!

1. Undgå skader på kablernes isolering.
2. Tilslut ej lyskæden til strømmettet, når den befinder sig i forpakningen.
3. Tilslut ej denne lyskæde elektrisk til en anden lyskæde.
4. Denne lyskædes tilslutningsledning kan ikke udskiftes.
5. Hvis ledningen er beskadiget skal denne kasseres.
6. Pærerne er ikke udskiftelige.

GB

Only for indoor use

Output: 21 x 0,06W
Transformer: 230/24V, 2,4W
Connection cable: 3 m

The lightset must only be used when connected to a 24 volt low voltage transformer with the same output as the one provided.

ATTENTION!

1. Avoid damage on the cable insulation.
2. Do not connect fitting to electricity supply while still in it's packing.
3. Do not connect this set of lights electrically to another set of lights.
4. The external flexible cable or cord of this lightset cannot be replaced;
5. if the cord is damaged, the lightset should be destroyed.
6. Light source (lamp) is not replaceable.

NO

Kun innendørs

Effekt: 21 x 0,06W
Trafo: 230/24V, 2,4W
Tilslutningsledning: 3 m

Slyngen er for 24 volt og skal tilkobles vedlagt trafo.

OBS!

1. Unngå å skade på kabelens isolering.
2. Skal ikke tilkobles når den er i emballasjen.
3. Skal ikke tilkobles en annen slynge.
4. Tilkoblingen kan ikke byttes ut.
5. Om kablen er skadet skal armaturen kastes.
6. Lyspærene er ikke utskiftbare.

Technical information 3177

HU

Kizárólag belső használatra alkalmas

Teljesítmény:	21 x 0,06W
Transzformátor:	230/24V, 2,4W
Csatlakozókábel:	3 m

A lámpakészletet kizárólag a készlettel szállított áramátalakítóknak megfelelő, 24 volt alacsony feszültségű áramátalakítóval üzemeltesse.

FIGYELEM!

1. Előzze meg a vezeték szigetelésének megsérülését.
2. Ne csatlakoztassa a foglalatot csomagolásában a hálózathoz.
3. A készletet ne csatolja össze más készlettel.
4. A lámpa külső flexibilis kábele vagy vezetéke nem cserélhető.
5. A vezeték meghibásodása esetén semmisítse meg a lámpát.
6. A lámpa nem cserélhető.

SK

Iba na použitie vo vnútri

Výstup:	21 x 0,06W
Transformátor:	230/24V, 2,4W
Pripájací kábel:	3 m

Súpravu na osvetlenie môžete používať iba po pripojení k 24 voltovému transformátoru nízkeho napätia s rovnakým výstupom, ako je dodávaný.

POZOR!

1. Dajte pozor, aby ste nepoškodili izoláciu drôtu.
2. Príslušenstvo nepripájajte k zdroju elektrickej energie, kým sa ešte nachádza v balení.
3. Túto súpravu nepripájajte k žiadnej inej.
4. Externý ohybný kábel alebo šnúru tohto svetidla nemôžete vymieňať.
5. Ak je kábel poškodený, svetidlo zlikvidujte.
6. Zdroj svetla (lampa) sa nedá vymieňať.

RU

Только для использования внутри помещений

Мощность:	21 x 0,06W
Трансформатор:	230/24V, 2,4W
Соединительный кабель:	3 м

Осветительный комплект следует использовать только при подключении к трансформатору низкого напряжения на 24 вольта, с такими же выходными характеристиками, как у поставляемого трансформатора.

ВНИМАНИЕ!

1. Избегайте повреждения изоляции проводки.
2. Данный осветительный прибор не следует подключать к сети электропитания до извлечения его из коробки.
3. Не подключайте данный комплект ни к какому другому.
4. Внешний гибкий кабель или электрический шнур данного светильника не подлежит замене;
5. в случае повреждения шнура светильник выйдет из строя.
6. Источник света (лампа) не является сменным.

PL

Wyłącznie do użytku wewnętrznego

Moc:	21 x 0,06W
Transformator:	230/24V, 2,4W
Przewód podszczeniowy:	3 m

Łancuch oświetleniowy zasilany jest prądem o niskim napięciu, 24V.

UWAGA!

1. Unikaj uszkodzeń na izolacji kabli.
2. Nie podłączaj do prądu kiedy oświetlenie znajduje się w opakowaniu.
3. Nie łącz tego łańcucha świetlnego z innym.
4. Głównego kabla sieciowego w tym oświetleniu nie można wymieniać.
5. Jeżeli kabel został uszkodzony należy go wyrzucić.
6. Źródła światła (żarówki) nie są wymienne.

ES

Para uso interior

Potencia:	21 x 0,06W
Transformador:	230/24V, 2,4W
Flex:	3 m

La cadena luminosa está destinada a corriente de baja tensión de 24 V y debe conectarse con el transformador incluido en la entrega.

ATENCIÓN!

1. Evite dañar el aislamiento del cable.
2. No lo conecte a la red eléctrica mientras se encuentre en su embalaje.
3. No conectarlo a ningún otro aparato eléctrico.
4. El cable flexible externo de este farol no puede ser remplazado,
5. si el cable se estropea, este farol debe ser destruido.
6. Las bombillas no son reemplazables.

IT

Esclusivamente per uso interno

Potenza:	21 x 0,06W
Trasformatore:	230/24V, 2,4W
Cavo di allacciamento:	3 m

La luminaria è concepita per bassa corrente di 24V e dev'essere collegata al trasformatore allegato.

OSSERVARE!

1. Per favore non rompe la isolazione.
2. Non collegare il candeliere alla rete elettrica prima di averlo estratto dall'imbollo.
3. Non collegare elettricamente questa luminaria ad un'altra.
4. Il cavo flessibile esterno (o cordone) di questa luminaria non può venir sostituito.
5. Se il cordone viene danneggiato è necessario distruggere la luminaria.
6. Lampadine non possibile ricambiare.

RO

Pentru uz interior

Putere:	21 x 0,06W
Transformator:	230/24V, 2,4W
Cablu de conectare:	3 m

Setul de corpuri de iluminare poate fi folosit numai cu un transformator de 24v. de joasă tensiune și cu același randament ca al transformatorului furnizat cu acest set.

ATENȚIE!

1. Evitați deteriorarea izolației cablului.
2. Nu conectați suportul în stare împachetată la rețea.
3. Nu conectați acest set cu altul.
4. Cablul sau coarda flexibilă exterioară al corpului nu poate fi înlocuit.
5. În cazul în care cablul se defectează, corpul de iluminare trebuie distrus.
6. Corpul de iluminare (lampa) nu este înlocuibil.