



# renkforce

## LED-Strip, RGB, 5 m

LED Strip RGB, 5 m • Bande à LED, RGB, 5 m • LED-strip, RGB, 5 m • Striscia a LED, RGB, 5 m • Taśma LED RGB, 5 m



### 150 x LED (RGB) • Dekorationsbeleuchtung für den Innenbereich

Flexibler LED-Strip zur Dekorationsbeleuchtung im Innenbereich. Einfach an der gewünschten Stelle ankleben und bequem per Fernbedienung das gewünschte Programm oder Farbe einstellen und ein optisches Highlight erzeugen.

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 200 - 240 V/AC, 50/60 Hz (Netzteil), 12 V/DC (Kontrolleinheit) · Gesamtleistungsaufnahme: ca. 24 W · Anzahl LEDs: 150 x RGB · Länge: 5 m (LED-Strip) · Abmessungen (L x H x T): 52 x 85 x 7 mm (IR-Fernbedienung), 35 x 50 x 22,5 mm (Kontrolleinheit) · Gewicht: ca. 160 g (LED Strip), 25 g (Kontrolleinheit), 20 g (IR-Fernbedienung) **Packungsinhalt:** LED-Strip · Kontrolleinheit mit integriertem IR-Empfänger · IR-Fernbedienung (inkl. Batterie) · Steckernetzteil · Zubehörsatz (2 x Schrauben für Befestigung der Kontrolleinheit, 3M-Klebeband, 4 x Verbindungsleitungen, 8 x Stecker) · Bedienungsanleitung.

### 150 x LED (RGB) • Decoratieve verlichting voor binnenshuis

Flexibele LED-strip voor decoratieve verlichting. Gewoon vastplakken op de gewenste locatie en gemakkelijk met de afstandsbediening het gewenste programma of de gewenste kleur kiezen en genieten van een optisch spektakel.

**Technische gegevens:** Nominale spanning: 200 - 240 V/AC, 50/60 Hz (Netvoedingadapter), 12 V/DC (Besturingseenheid) · Totaal verbruik: ca. 24 W · Aantal LEDs: 150 x RGB · Lengte: 5 m (LED-strip) · Afmetingen (B x H x D): 52 x 85 x 7 mm (Besturingsbediening), 35 x 50 x 22,5 mm (Besturingseenheid) · Gewicht: ca. 160 g (LED-strip), 25 g (Besturingseenheid), 20 g (IR-afstandsbediening) **Pakketinhoud:** LED-strip · Besturingseenheid met geïntegreerde IR-ontvanger · IR-afstandsbediening (incl. batterij) · Netvoedingadapter · Accessoireset (2 schroeven voor bevestiging van de besturingseenheid, 3M tape, 4 verbindingskabels, 8 stekkers) · Gebruiksaanwijzing.

### 150 x LED (RGB) • Decorative lighting for indoor use

Flexible LED strip for decorative lighting. Simply attach to the desired location and use the remote control to conveniently select the desired program or color, creating a visual highlight.

**Technical data:** Operating voltage: 200 - 240 V/AC, 50/60 Hz (Wall Plug Transformer), 12 V/DC (Control unit) · Total power consumption: approx. 24 W · Number of LEDs: 150 x RGB · Length: 5 m (LED Strip) · Dimensions (W x H x D): 52 x 85 x 7 mm (IR remote control), 35 x 50 x 22,5 mm (Control unit) · Weight: approx. 160 g (LED Strip), 25 g (Control unit), 20 g (IR remote control) **Package content:** LED strip · Control unit with integrated IR receiver · IR remote control (incl. battery) · Wall plug transformer · Accessory set (2 x screws for mounting the control unit, 3M tape, 4 x connection cables, 8 x plugs) · Operating instructions.

### 150 x LED (RGB) • Illuminazione decorativa per interni

LED flessibile per illuminazione decorativa. Facile da attaccare alla posizione desiderata e comodo grazie al telecomando per impostare il programma o il colore desiderato e generare un effetto ottico.

**Dati tecnici:** Tensione di esercizio: 200 - 240 V/AC, 50/60 Hz (Alimentatore), 12 V/DC (Unità di controllo) · Consumo energetico generale: ca. 24 W · Numero di LED: 150 x RGB · Lunghezza: 5 m (Striscia a LED) · Dimensioni (L x A x P): 52 x 85 x 7 mm (Telecomando a infrarossi), 35 x 50 x 22,5 mm (Unità di controllo) · Peso: circa. 160 g (Striscia a LED), 25 g (Unità di controllo), 20 g (Telecomando a infrarossi) **La confezione contiene:** Striscia a LED · Unità di controllo con ricevitore IR integrato · Telecomando IR (incl. batteria) · Alimentatore · Set di accessori (2 x viti per il fissaggio dell'unità di controllo, Nastro 3M, 4 x cavi di collegamento, 8 x prese) · Istruzioni d'uso (Download).

### 150 x LED (RGB) • Éclairage décoratif pour l'intérieur

Bande à LED flexible pour éclairage décoratif. Il suffit de le coller à l'emplacement désiré et de régler facilement avec la télécommande le programme désiré ou la couleur pour générer un highlight visuel.

**Données techniques :** Tension de service : 200 - 240 V/CA, 50/60 Hz (Bloc d'alimentation), 12V/DC (Unité de contrôle) · Puissance totale absorbée : env. 24 W · Nombre de LED : 150 x RGB · Longueur : 5 m (Bande à LED) · Dimensions (L x H x P) : 52 x 85 x 7 mm (Télécommande IR), 35 x 50 x 22,5 mm (Unité de contrôle) · Poids : env. 160 g (Bande à LED), 25 g (Unité de contrôle), 20 g (Télécommande IR) **Contenu du paquet :** Bande à LED · Unité de contrôle avec récepteur IR intégré · Télécommande IR (avec pile) · Bloc d'alimentation · Kit d'accessoires (2 x vis pour fixer l'unité de contrôle, ruban de 3M, 4 x câbles de raccordement, 8 x fiches) · Mode d'emploi.

### 150 x LED (RGB) • Oświetlenie dekoracyjne do użytku w pomieszczeniach

Elastyczny taśma LED służący do dekoracyjnego oświetlania. Wystarczy po prostu przykleić go w żądanym miejscu i za pomocą zdalnego sterowania wygodnie wybierać programy, zmieniać kolory i tworzyć efekty świetlne.

**Dane techniczne:** Napięcie zasilania: 200 - 240 V/AC, 50/60 Hz (Zasilacz), 12 V/DC (Urządzenie sterujące) · Całkowity pobór mocy: ok. 24 W · Liczba diod LED: 150 x RGB · Długość: 5 m (Taśma LED) · Wymiary (szer. x wys. x gł.): 52 x 85 x 7 mm (Pilot na podczerwień), 35 x 50 x 22,5 mm (Urządzenie sterujące) · Waga: ok. 160 g (Taśma LED), 25 g (Urządzenie sterujące), 20 g (Pilot na podczerwień) **Zawartość opakowania:** Taśma LED · Urządzenie sterujące z integrowanym odbiornikiem IR · Pilot IR (z baterią) · Zasilacz · Zestaw akcesoriów (2x śruby do montażu urządzenia sterującego, Taśma 3M, 4x przewody łączące, 8x wtyczek) · Instrukcja obsługi (do pobrania).