



Eigenschaften

Characteristics / Caractéristiques

Widerstandsbereich Resistance range / Gamme de résistance	2R0 bis 20K 2R0 to 20K / 2R0 à 20K
Widerstandstoleranz Tolerance / Tolérance	J (± 5 %), auf Wunsch eingengt J (± 5 %), restricted on request / J (± 5 %), restreinte sur demande
Widerstandsverlauf Variation of the resistance / Variation de la résistance	Linear oder nach Kurve Linear or according to curve / Linéaire ou selon courbe
Leistung Power rating Puissance	60 W bei 40°C, sonst gemäss Lastminderungskurve Blatt 10-4-02 60 W at 40°C, according to derating curve sheet 10-4-02 60 W à 40°C, selon courbe page 10-4-02
Prüfspannung Dielectric strength / Tension de claquage	2 kV, 50 Hz, 1 Minute 2 kV, 50 Hz, 1 minute / 2 kV, 50 Hz, 1 minute
Mechanischer Drehwinkel Mechanical angle / Angle mécanique	270°t 270° / 270°
Elektrischer Drehwinkel Electrical angle / Angle électrique	258° 258° / 258°
Gewicht Weight / Poids	ca. 170 g Approx. 170 g / Env. 170 g
Achslänge L Shaft length L / Longueur d'axe L	9.5 mm oder 15.5 mm 9.5 mm or 15.5 mm / 9.5 mm ou 15.5 mm
Länge A Length A Longueur A	Bei Schleiferstrom kleiner 0.7 A: A = 38 mm, sonst A = 44 mm If the wiper current is lower than 0.7 A: A = 38 mm, else A = 44 mm Si le courant du curseur est plus petit que 0.7 A: A = 38 mm, sinon A = 44 mm
Skala Scale / Echelle	d = 40 mm oder d = 60 mm d = 40 mm or d = 60 mm / d = 40 mm ou d = 60 mm
Knopf Knob / Bouton	d = 26 mm oder d = 40 mm d = 26 mm or d = 40 mm / d = 26 mm ou d = 40 mm
Sonderausführungen Special executions / Exécutions spéciales	Siehe Blatt 10-4-02 See sheet 10-4-02 / Voir page 10-4-02