

Datenblatt / Data Sheet

CHROMOFLEX[®] Pro **Bluetooth[®] Android**



Technische Daten / Technical data

Bezeichnung / Description	Eigenschaften / Characteristics			
CE-Artikelnummer / CE item no.	1275471	1275472	1275473	1275474
Artikelnr. Hersteller / Producer item no.	66000456	66000457	66000458	66000459
Anzahl Kanäle / Number of channels	1	2	3	4
Betriebsspannung / Operating voltage	8-26V DC			
Einsatzbereich / Field of application	LED Streifen / LED stripes			
Ausgangsstrom / Output current	6A	8A (2x4A)	12A (3x4A)	12A (4x3A)
Max. Leistung / Max. power	144W	192W	288W	288W
Funkfrequenz / Radio frequency	2.4GHz			
Reichweite / Operating range	im Freien bis zu 50m – in geschlossenen Räumen bis zu 10m <i>Outdoors up to 50m – indoors up to 10m</i>			
Umgebungstemp. / Ambient temp. ta	0-50°C (empfohlen ≤ 30°C / recommended ≤ 30°C)			
Abmessung LxBxH / Dimension LxWxH	180 x 52 x 22mm			
Beschreibung / Description	<ul style="list-style-type: none"> • Zur Steuerung von LED-Streifen mittels Bluetooth[®] (z. B. per Smartphone/Tablet mit Android Betriebssystem und integrierter Bluetooth[®]-Schnittstelle) <i>To control LED stripes via bluetooth[®] (e.g. using a smartphone/tablet with Android operating system and integrated Bluetooth[®]-interface)</i> • bis zu 4 Kanäle für RGBW- und RGBA-Anwendungen steuerbar <i>control of up to 4 channels for RGBW and RGBA applications</i> • Chromoflex Bluetooth[®] App im Google Play Store erhältlich <i>Chromoflex Bluetooth[®] App available in Google Play Store</i> 			



Anschlußschema / Connection diagram

