



renkforce

## CONTROL 250AMP

### Studio-/ Monitorboxenpaar

Studio/ Monitor Box Pair • Paire de haut-parleurs studio/ moniteur • Studio-/ monitorluidsprekerset • Coppia di altoparlanti studio/ monitor • Studio-/para monitorów

#### Ⓓ 30 W Sinusleistung • Magnetische Abschirmung • Lautstärke- und Balance-Regler

Superkompaktes Studio-/ Monitorboxenpaar mit magnetischer Abschirmung, Top-Klang und 30 W Sinusleistung. Ideal zum Aufstellen oder zur Wandmontage in Studios, Cafes, Bistros etc.

**Ausstattung:** Integrierter Verstärker • Robustes Kunststoffgehäuse • Line-Ausgang • Eingebautes Netzteil.  
**Technische Daten:** Frequenzbereich: 60 - 20000 Hz • Lautsprecher-Größe: 13 cm (5,12") • Hochtöner: 2,6 cm • Lautsprecherart: Aktiver Monitor-Lautsprecher • Leistung: 30 W • Leistung: max. 60 W • Schalldruck: max. 88 dB • Schnittstellen: Klinken-Ausgang 3,5 mm, Klinken-Eingang 3,5 mm, Klemmanschlüsse • Gewicht: 6 kg • Farbe: Schwarz.

**Packungsinhalt:** 1 Aktiv- und 1 Passiv-Monitorbox • Wandhalterung • Verbindungskabel • Bedienungsanleitung.  
**Abmessungen:** (B x H x T) 160 x 236 x 140 mm.

#### ⒼⒷ 30 W sine power • Magnetic shielding • Volume and balance control

Supercompact studio/monitor box pair with magnetic shielding, top sound and 30 W sine power. Ideal for standing or for wall mounting in studios, cafes, bistros, etc.

**Equipment:** Built-in amplifier • Rugged plastic enclosure • Line output • Built-in power adapter.  
**Technical data:** Frequency range: 60 - 20000 Hz • Speaker size: 13 cm (5,12") • Tweeter: 2,6 cm • Speaker type: Active monitor speaker • Power: 30 W • Power: max. 60 W • Sound pressure level: max. 88 dB • Connection ports: jack output 3,5 mm, jack input 3,5 mm, Clip connections • Weight: 6 kg • Color: black.

**Package content:** 1 active and 1 passive monitor box • Wall mounting brackets • Connection cables • Operating instructions.

**Dimensions:** (W x H x D) 160 x 236 x 140 mm.

#### Ⓕ Ⓖ Puissance sinus 30 W • Blindage magnétique • Boutons de réglage pour l'équilibre et le volume audio

Paire de haut-parleurs studio/moniteur avec blindage magnétique, un son haut de gamme et une puissance sinus de 30 W. Idéal à poser ou à monter sur un mur dans des studios, des cafés, des bistros, etc.

**Équipement:** Amplificateur intégré • Boîtier en plastique robuste • Sortie Line • Bloc d'alimentation intégré.  
**Caractéristiques techniques:** Gamme de fréquences: 60 - 20000 Hz • Taille du haut-parleur: 13 cm (5,12") • Haut-parleur des aigus: 2,6 cm • Type de Haut-parleur: haut-parleur moniteur actif • Puissance: 30 W • Puissance: max. 60 W • Pression acoustique: max. 88 dB • Interfaces: Sortie jack 3,5 mm, entrée jack 3,5 mm, bornes de connexion • Poids: 6 kg • Couleur: Noir.

**Contenu de paquet:** 1 haut-parleur moniteur actif et 1 haut-parleur moniteur passif • Support mural • Câble de raccordement • Mode d'emploi.

**Dimensions:** (L x H x P) 160 x 236 x 140 mm.



renkforce  
distributed by  
Conrad Electronic SE  
Klaus-Conrad-Str. 1  
D-92240 Hirschau  
www.renkforce.de



VE\_0815\_01



97000791

4 016138 1939446



renkforce

## CONTROL 250AMP

### Studio-/ Monitorboxenpaar

Studio/ Monitor Box Pair • Paire de haut-parleurs studio/ moniteur • Studio-/ monitorluidsprekerset • Coppia di altoparlanti studio/ monitor • Studio-/ para monitorów

#### 30 W Sinusleistung • Magnetische Abschirmung • Lautstärke- und Balance-Regler



renkforce

## CONTROL 250AMP

### Studio-/ Monitorboxenpaar

Studio/ Monitor Box Pair • Paire de haut-parleurs studio/ moniteur • Studio-/ monitorluidsprekerset • Coppia di altoparlanti studio/ monitor • Studio-/para monitorów

#### Ⓝ 30 W sinusvermogen • Magnetisch afgeschermd • Volume- en balansregelaar

Zeer compacte studio-/monitorluidsprekerset met magnetische afscherming, superieure klank en 30 W sinusvermogen. Uiterst geschikt om neer te zetten of voor wandmontage in studio's, café's, bistro's etc.

**Onderdeel:** Geïntegreerde versterker • Robuuste kunststof behuizing • Line-uitgang • Ingebouwde netadapter.  
**Technische gegevens:** Frequentiebereik: 60 - 20000 Hz • Luidspreker-grootte: 13 cm (5,12") • Tweeter: 2,6 cm • Luidsprekertype: actieve monitorluidspreker • Vermogen: 30 W • vermogen: max. 60 W • geluidsdruk: max. 88 dB • Interfaces: jackplug-uitgang 3,5 mm, jackplug-ingang 3,5 mm, Klemaansluitingen • Gewicht: 6 kg • Kleur: zwart.

**Pakketinhoud:** 1 actieve en 1 passieve monitorluidspreker • wandhouder • verbindingskabel • gebruiksaanwijzing.

**Afmetingen:** (B x H x D) 160 x 236 x 140 mm.

#### Ⓛ 30 W RMS • schermatura magnetica • Controllo del volume e bilanciamento

Coppia di altoparlanti studio/monitor super compatti con schermatura magnetica, ottimo suono e potenza di uscita da 30 W. Ideale per posizionamento in piedi o per montaggio a parete in studi, bar, bistrot ecc.

**Dotazione:** Amplificatore integrato • robusta custodia in plastica • uscita linea • alimentazione integrata.  
**Dati tecnici:** Ambito di frequenza: da 60 a 20000 Hz • dimensioni altoparlante: 13 cm (5,12") • Tweeter: 2,6 cm • tipologia di casse: altoparlanti attivi con monitor • potenza: 30 W • potenza: max. 60 W • SPL: max. 88 dB • interfaccia: uscita jack 3,5 mm; ingresso jack 3,5 mm; connessioni a morsetti • peso: 6 kg • colore: nero.

**Contenuto della confezione:** 1 Altoparlante monitor attivo e 1 Altoparlante monitor passivo • montaggio a parete • cavo di collegamento • Istruzioni d'uso (Download).

**Dimensioni:** (L x A x P) 160 x 236 x 140 mm.

#### Ⓟ Moc sinusoidalna 30 W • Magnetyczna osłona • Regulator głośności i balansu

Superkompaktowe studio-/Para monitorów z magnetyczną osłoną, doskonale dźwięki i 30 W sinusoidalna moc. Doskonale do ustawiania lub montażu na ścianie w studiach, kawiarniach, bistrach itd.

**Wyposażenie:** Zintegrowany wzmacniacz • Wytrzymała obudowa z tworzywa sztucznego • Wyjście liniowe • Wbudowany zasilacz.

**Dane techniczne:** Zakres częstotliwości: 60 - 20000 Hz • Wielkość głośników: 13 cm (5,12") • Wysokość dźwięku: 2,6 cm. • Rodzaj głośników: Aktywne głośniki monitorowe • Moc: 30 W • Maksymalna: moc 60 W • Maksymalne ciśnienie akustyczne: moc 88 dB • Złącza: Wyjście jack 3,5 mm, wejście jack 3,5 mm, Zaciski • Waga: 6 kg • Kolor: Czarny.

**Zawartość opakowania:** 1 aktywny i 1 pasywny monitor • Uchwyt ścienny • Kabel połączeniowy • Instrukcja obsługi (do pobrania).

**Wymiary:** (Szer. x Wys. x Głęb.) 160 x 236 x 140 mm.