

Produktinformation / product information

SPU 58-05

5in8 Kompakt Multischalter, basic-line / 5in8 compact multiswitch, basic-line



- **Quad tauglich ab Lot Nr. 3418 / Quad compatible from Lot No. 3418**
- 4 x SAT-ZF-Eingänge / 4 x SAT-IF Inputs
- 1 x terrestrischen Eingang / 1 x terrestrial Input
- 8 Teilnehmerausgänge / 8 subscriber ports
- Terrestrik vorwärts passiv / terrestrial forward passive
- passiver Rückkanal / passive return path
- Polaritätsumschaltung Teilnehmer 14/18V / 14/18 22kHz /
Polarity switching subscriber 14/18V / 14/18 22kHz
- LNB Ausgangsspannung 14/18V / 14/18 22kHz /
LNB Output voltage 14/18V / 14/18 22kHz
- integriertes Schaltnetzteil / built-in switching power supply
- Erdungsklemme / ground clamp

Betriebsdaten / Operational data:

Betriebsspannung / Operating voltage :	90 ... 250 V / 50 ... 60 Hz / 8 Watt
Impedanz / Impedance:	75 Ω
Anschlüsse / Connectors:	F
Abmessung / Dimension:	275x125x75 mm
Betriebstemperatur / Operation Temperature:	-20 °C...+45°C

CE

Produktinformation / product information

SPU 58-05

5in8 Kompakt Multischalter, basic-line / 5in8 compact multiswitch, basic-line

Typische Meßwerte / Typical measured values:

Frequenzbereich	Frequency range		
terr. Frequenzbereich	terr. Frequency range	(MHz)	5 - 862
SAT-ZF-Frequenzbereich	SAT-IF-Frequency range	(MHz)	950 - 2200
terr. Anschlussdämpfung	terr. Tap loss	(dB)	20
SAT Anschlussdämpfung	SAT Tap loss	(dB)	9 – 3
max. Ausgangspegel	max. Output level	(dB μ V)	90
Entkopplung V/H	Isolation V/H	(dB)	30
Entkopplung terr. Eingang	Isolation terr. Input	(dB)	50
Entkopplung SAT. Eingang	Isolation SAT. Input	(dB)	35