

Ölfilterkappensatz, PKW, schwarz lackiert

30-teilig, im Koffer

Durch die beengten Platzverhältnisse beim Ein- und Ausbau von Öl- und Kraftstofffiltern sind diese tassenförmigen Schlüssel häufig die einzige Möglichkeit für eine professionelle Demontage und Montage.

Materialstärke 2,5 mm

- Ölfilterspinne
- Adapter 1/2" auf 3/8"
- 28 Glocken geeignet für:

Gr. 66 mm, 6 Rillen	- Fiat Punto 1.2, Renault Clio 1.2, Rapid, Twingo
Gr. 65 mm, 14-kant	- Daihatsu, Toyota, Nissan, Fiat
Gr. 65/67 mm, 14-kant	- Daihatsu, Toyota
Gr. 68 mm, 14-kant	- Mazda, Ford, Subaru
Gr. 73 mm, 14-kant	- Toyota, Lexus
Gr. 74 mm, 15-kant	- Audi, Rover, Chrysler
Gr. 74/76 mm, 15-kant	- Ford, Opel, VW, Audi, Mercedes
Gr. 75/77 mm, 15-kant	- VW, Audi, Isuzu, Mercedes
Gr. 76 mm, 12-kant	- Fiat, Mercedes, Renault
Gr. 76 mm, 14-kant	- VW, Porsche, Mercedes, BMW, Audi, Opel
Gr. 76 mm, 8 Rillen	- Fiat, Lancia
Gr. 76 mm, 30 Rillen	- Ford
Gr. 78 mm, 15-kant	- Nissan, Ford, Toyota
Gr. 80 mm, 15-kant	- Nissan, Honda, Opel, Mazda
Gr. 80/82 mm, 15-kant	- Subaru, Toyota, Honda, Nissan
Gr. 86 mm, 16-kant	- Volvo S40 und S80
Gr. 86 mm, 18-kant	- VW Golf, Audi A6 TDI, Peugeot, Citroen
Gr. 90 mm, 15-kant	- Honda, Mitsubishi, Isuzu
Gr. 92 mm, 10-kant	- Fiat
Gr. 93 mm, 15-kant	- Mazda, Volvo, Mitsubishi, Nissan, Honda
Gr. 93 mm, 36 Rillen	- Ford
Gr. 93 mm, 45 Rillen	- VW, Audi TDI
Gr. 95 mm, 15 Rillen	- Toyota, Alfa, Ford
Gr. 96 mm, 18 Rillen	- Audi A4, A6 TDI, VW Passat TDI, Renault Laguna
Gr. 100 mm, 15-kant	- Isuzu, Mitsubishi
Gr. 106 mm, 15-kant	- Fiat Ducato
Gr. 108 mm, 15-kant	- Volvo
Gr. 108 mm, 18 Rillen	- Renault Espace, Laguna, Safrane, Traffic



Art.-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
7FL30	Ölfilterkappensatz	1/4