



Mikrofonkabel

Microphone cables

Mik-D-Classic Wendelschirm

Mik-D-Classic spiral shield

Verwendung

Die Klassiker unter den Mikrofonkabeln. Für Bühne, Veranstaltungen, Studioanwendungen. Trittfest und robust für den täglichen Einsatz. Der Soft-PVC Mantel ist geschmeidig und kälteresistent.

Aufbau

Leiter: Cu-Litze, blk.
 Leiteraufbau: 28 x 0,10 mm
 Aderisolation: PVC
 Abschirmung: Cu-Wendelschirm, blk.
 Mantel: Soft-PVC

Technische Eigenschaften

Kapazität: 110 pF/m
 Betriebsspannung: 500 V
 Prüfspannung: 1200 V

Temperaturbereich: ruhend: -30 °C bis +70 °C
 bewegt: -15 °C bis +70 °C

Biegeradius: min. 10 x A-Ø

Farben

rot, schwarz, blau, grün

Aufmachung

Ringe, Trommeln

Application

The classical microphone cable. For stage, events and studio usage. Footstep resistant and durable for daily employment. The soft-PVC jacket is supple and low temperature resistant.

Construction

Conductor: bare stranded copper wire
 Structure of conductor: 28 x 0,10 mm
 Core insulation: PVC
 Shield: bare copper spiral screen
 Jacket: Soft-PVC

Technical characteristics

Capacity: 110 pF/m
 Operating voltage: 500 V
 Testing voltage: 1200 V

Temperature range: static: -30 °C to +70 °C
 dynamic: -15 °C to +70 °C

Bending radius: min. 10 x O.D.

Colours

red, black, blue, green

Packaging

Rings, reels

Bestell-Nr. Order-No.	Abmessung dimension	A-Ø O.D.	Gewicht weight	Cu.-Gewicht co.-weight
	(qmm)	(ca. mm)	(kg/km)	(kg/km)
5402022	2 x 0,22	5,5	42,0	14,5