

Datenblatt

Kupplungskabel

Art. Nr. 67884001

20.07.2022

Spannungsbereich: max. 24 Volt
Strombelastung: max. 8 Ampere

Material Krokodilklemme:

Klemme: 0,4 mm Stahlblech
Oberfläche: gal. Ni 5 µm

rote Isolierung: plus
schwarze Isolierung: minus

Material Kupplung:

Gehäuse: Novodur P2T
Temperaturbelastung: max. 110 °C

Minus-Kontakthülse: Cu Zn 36 F44

Pluskontakt: MS untervernicket 3µ verzinkt

Kabel: Flachleitung, Kupferlitze, PVC-Ummantelt
Querschnitt: 2x0,75 mm²
Länge: 1 m

Kupplungskabel

Art. Nr. 67884001

20.07.2022

