



1 2 3 4 5 6

A

B

C

D



Leiterquerschnitt / wire gauge: 2,5mm<sup>2</sup> / AWG 14  
 Abisolierlänge / stripping length: 9mm

All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		Techn. Character.			Nicht tolerierte Maße / Free size tolerances	
			Dat.	Name	Maßstab / Scale  2:1	Han C Stiftkontakt gedreht 40A/ Han C male contact twisted 40A versilbert / silver plated
		Detail.	14.01.09	Ho		
		Insp.		Tie		
		Stand.				
A			HARTING Electric GmbH & Co. KG D-32339 Espelkamp			TB 09 32 000 6105
Mod.	Dat.	Name				
						Blatt / page