



SP-8/150PRO

Best.-Nr.: 0100710

Preis auf Anfrage

PRODUKTINFOS

PA-Kompakt-Tieftöner, Subwoofer, 150 W, 8 Ω

- Hoch belastbarer 20-cm-Tieftöner und -Subwoofer (8")
- Hitzebeständige Schwingspule und ventiliertes Antriebssystem
- Sehr langhubige Auslegung für tiefe und laute Basswiedergabe
- Progressive Membraneinspannung für hohe Betriebssicherheit
- Stabiler Korb aus Aluminiumguss
- Ideal für 2-Wege-Systeme und kompakte Subwoofer

HOBBY HiFi 02/2019

„Ein vorzüglicher Tiefmitteltöner für überzeugend pegelfeste Zwei- und Dreiwege-Anwendungen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist exzellent.“

HOBBY HiFi 03/2019

„Ein vorzüglicher Tiefmitteltöner für überzeugend pegelfeste Anwendungen. (z. B. im Hobby-HiFi HiFi-PA-Concept 2x8/2)“

TECHNISCHE DATEN

SP-8/150PRO

Impedanz (Z)	8 Ω
Frequenzbereich	f3-3000 Hz
Resonanzfrequenz (fs)	56 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	150 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	300 W
Kennschalldruck	93 dB/W/m
Nachgiebigkeit (Cms)	0,35 mm/N
Bewegte Masse (Mms)	22,8 g
Mechanische Güte (Qms)	1,52
Elektrische Güte (Qes)	0,41
Gesamtgüte (Qts)	0,32
Äquivalentvolumen (Vas)	22 l
Gleichstromwiderst. (Re)	7,2 Ω
Kraftfaktor (BxL)	11,96 Tm
Schwingspulenind. (Le)	2,0 mH
Schwingspulendurchm.	Ø 50 mm
Schwingspulenträger	Aluminium
Lineare Auslenkung (X _{MAX})	± 6 mm
Eff. Membranfläche (Sd)	213 cm ²
Magnetgewicht	850 g
Magnetdurchmesser	Ø 120 mm
Einbauöffnung	Ø 185 mm
Einbautiefe	90 mm
Abmessungen	Ø 210 mm x 100 mm
Außendurchmesser	Ø 210 mm
Breite	Ø 210 mm
Tiefe	100 mm
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	2,52 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	8"