

MEGAFON
MEGAPHONE



PA
by **MONACOR**[®]



TM-22

Best.-Nr. 17.2140

BEDIENUNGSANLEITUNG

INSTRUCTION MANUAL

MODE D'EMPLOI

ISTRUZIONI PER L'USO

CE

D **Bevor Sie einschalten ...**

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen Gerät von MONACOR. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Betrieb gründlich durch. Nur so lernen Sie alle Funktionsmöglichkeiten kennen, vermeiden Fehlbedienungen und schützen sich und Ihr Gerät vor eventuellen Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch. Heben Sie die Anleitung für ein späteres Nachlesen auf.

Der deutsche Text beginnt auf der Seite 4.

F **Avant toute mise en service ...**

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à utiliser cet appareil MONACOR. Lisez ce mode d'emploi entièrement avant toute utilisation. Uniquement ainsi, vous pourrez apprendre l'ensemble des possibilités de fonctionnement de l'appareil, éviter toute manipulation erronée et vous protéger, ainsi que l'appareil, de dommages éventuels engendrés par une utilisation inadaptée. Conservez la notice pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

La version française se trouve page 6.

GB **Before you switch on ...**


We wish you much pleasure with your new MONACOR unit. Please read these operating instructions carefully prior to operating the unit. Thus, you will get to know all functions of the unit, operating errors will be prevented, and yourself and the unit will be protected against any damage caused by improper use. Please keep the operating instructions for later use.

The English text starts on page 5.


I **Prima di accendere ...**

Vi auguriamo buon divertimento con il vostro nuovo apparecchio di MONACOR. Leggete attentamente le istruzioni prima di mettere in funzione l'apparecchio. Solo così potete conoscere tutte le funzionalità, evitare comandi sbagliati e proteggere voi stessi e l'apparecchio da eventuali danni in seguito ad un uso improprio. Conservate le istruzioni per poterle consultare anche in futuro.

Il testo italiano inizia a pagina 7.



①



②

D Auf der ausklappbaren Seite 3 finden Sie alle beschriebenen Bedienelemente und Anschlüsse.

A

CH

1 Ausstattung

Das Gerät TM-22 ist ein Megaфон, das mit Batterien betrieben wird. Es hat eine Leistung von 20 W_{MAX} und verfügt über zwei schaltbare Signaltöne.

2 Übersicht der Bedienelemente

- 1 Verschlusslasche für das Batteriefach
- 2 Batteriefachdeckel
- 3 Mikrofon
- 4 Sprechaste für das Mikrofon: beim Sprechen die Taste gedrückt halten
- 5 Anzeige für den Ladezustand der Batterien
- 6 Lautstärkeregler
- 7 Schalter zum Einschalten der Signaltöne:
Position 1: Sirene
Position 2: Signaltöne aus, Sprechen
Position 3: Pfeifton
- 8 Trageschleife
- 9 Batteriehalter im Batteriefach
- 10 Einstellregler, nur für den Service durch eine Fachwerkstatt bestimmt

3 Hinweise für den sicheren Gebrauch

Dieses Gerät entspricht allen erforderlichen Richtlinien der EU und ist deshalb mit **CE** gekennzeichnet.

VORSICHT



Betreiben Sie das Megaфон niemals in Ohrnähe einer anderen Person! Durch die verstärkte Stimme oder durch ein Rückkopplungspfeifen können Gehörschäden verursacht werden.

- Legen Sie das Gerät nicht in feuchter Umgebung ab und schützen Sie es vor großer Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0–40 °C).
- Vermeiden Sie es, das Gerät im Regen zu verwenden. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Gerät gelangt.
- Verwenden Sie für die Reinigung nur ein trockenes oder leicht angefeuchtetes, weiches Tuch, auf keinen Fall Chemikalien oder aggressive Reinigungsmittel.
- Wird das Gerät zweckfremd, falsch bedient oder nicht fachgerecht repariert, kann keine Haftung für daraus resultierende Sach- oder Personenschäden und keine Garantie für das Gerät übernommen werden.



Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

4 Bedienung

4.1 Einsetzen von Batterien

- 1) Die Verschlusslasche (1) des Batteriefachs lösen und den Batteriefachdeckel (2) aufklappen.
- 2) Acht 1,5-V-Batterien der Größe Mignon (AA) in den Batteriehalter (9) einsetzen. Dabei auf die richtige Polarität achten (siehe Aufdruck im Batteriehalter). Den Batteriehalter so in das Batteriefach einschieben, dass seine beiden Kontakte auf die Kontaktstifte im Batteriefach treffen.
- 3) Den Batteriefachdeckel wieder zuklappen und mit der Verschlusslasche arretieren. Bei längerem Nichtgebrauch (z. B. länger als eine Woche) sollten die Batterien herausgenommen werden. So bleibt das Gerät bei einem eventuellen Auslaufen der Batterien unbeschädigt.

Mit den LEDs „Batt. Indicator“ (5) wird der Ladezustand der Batterien angezeigt:

- Hi (grün): die Batterien sind voll geladen
- Mid (gelb): die Batterien sind halb verbraucht
- Low (rot): die Batterien sind fast leer und sollten bald ausgetauscht werden



Werfen Sie verbrauchte Batterien oder defekte Akkus nicht in den Hausmüll, sondern geben Sie sie nur in den Sondermüll (z. B. Sammelbehälter bei Ihrem Einzelhändler).

4.2 Sprechen

- 1) Den Wahlschalter (7) in Position 2 (OFF/TALK) stellen.
- 2) In das Mikrofon (3) sprechen und dabei die Sprechaste (4) gedrückt halten. Das Mikrofon sollte so nah wie möglich vor den Mund gehalten werden.
- 3) Mit dem Regler (6) die gewünschte Lautstärke einstellen. Tritt ein Rückkopplungspfeifen auf, den Regler entsprechend zurückdrehen.

4.3 Signaltöne

- 1) Zum Einschalten der Sirene den Wahlschalter (7) in Position 1 (SIREN) stellen.
- 2) Zum Einschalten des Pfeiftons den Wahlschalter in Position 3 (WHISTLE) stellen.
- 3) Zum Ausschalten der Signaltöne den Wahlschalter in Position 2 (OFF/TALK) stellen.

5 Technische Daten

- Verstärkerleistung: 20 W_{MAX}
- Mittlerer Schalldruck: 115 dB bei 1 W/1 m
- Stromversorgung: 8 × 1,5 V-Batterie vom Typ Mignon (AA)
- Abmessungen: Ø 195 mm × 315 mm
- Gewicht: 850 g

Änderungen vorbehalten.

Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich für MONACOR® INTERNATIONAL GmbH & Co. KG geschützt. Eine Reproduktion für eigene kommerzielle Zwecke – auch auszugsweise – ist untersagt.

1 Features

The unit TM-22 is a battery-operated megaphone. It has a power of 20 W_{MAX} and offers two switchable signal sounds.

2 Operating Elements

- 1 Locking clip for the battery compartment
- 2 Battery compartment cover
- 3 Microphone
- 4 Talk switch for the microphone: keep it pressed while talking
- 5 LED indicators for the charging status of the batteries
- 6 Volume control
- 7 Selector switch for the signal sounds:
Position 1: siren
Position 2: signal sound off, talking
Position 3: whistle
- 8 Carrying strap
- 9 Battery support in the battery compartment
- 10 Adjusting control, provided for servicing by skilled personnel only

3 Safety Notes

This unit corresponds to all required directives of the EU and is therefore marked with **CE**.

CAUTION



Never operate the megaphone close to anybody's ears; the amplified voice or howlback may cause hearing damage.

- Never put down the unit in humid environments and protect it against excessive heat (admissible ambient temperature range 0–40 °C).
- Never use the unit in the rain. Make sure that no liquid will penetrate the unit.
- For cleaning only use a soft cloth, dry or slightly damp; never use chemicals or aggressive detergents.
- No guarantee claims for the unit and no liability for any resulting personal damage or material damage will be accepted if the unit is used for other purposes than originally intended, if it is not correctly operated, or not repaired in an expert way.



If the unit is to be put out of operation definitively, take it to a local recycling plant for a disposal which is not harmful to the environment.

4 Operation

4.1 Inserting batteries

- 1) Release the locking clip (1) of the battery compartment and open the battery compartment cover (2).
- 2) Insert eight 1.5 V batteries of size AA into the battery support (9). Observe the correct polarity (see imprint in the battery support). When sliding the battery support into the battery compartment, make sure that its two contacts are connected to the contact pins in the battery compartment.
- 3) Close the battery compartment cover and lock it with the clip. If the unit is not used for a longer period (e. g. more than a week), the batteries should be removed to prevent damage to the unit due to battery leakage.

The LEDs "Batt. Indicator" (5) will indicate the charging status of the batteries:

Hi (green): the batteries are full

Mid (yellow): the batteries are half-empty

Low (red): the batteries are almost empty and should be replaced soon



Dead batteries or defective rechargeable batteries do not belong in the household rubbish; always take them to a special waste disposal (e. g. collecting container at your retailer).

4.2 Talking

- 1) Set the selector switch (7) to the position 2 (OFF/TALK).
- 2) Keep the talk switch (4) pressed while talking into the microphone (3). Hold the microphone as close to your mouth as possible.
- 3) Adjust the desired volume with the control (6). In case of howlback, turn back the control accordingly.

4.3 Signal sounds

- 1) To switch on the siren, set the selector switch (7) to the position 1 (SIREN).
- 2) To switch on the whistle, set the selector switch to the position 3 (WHISTLE).
- 3) To switch off the signal sounds, set the selector switch to the position 2 (OFF/TALK).

5 Specifications

Amplifier power: 20 W_{MAX}

SPL: 115 dB at 1 W/1 m

Power supply: 8 × 1.5 battery of size AA

Dimensions: Ø 195 mm × 315 mm

Weight: 850 g

Subject to technical modification.

F Vous trouverez sur la page 3, dépliable, les éléments et branchements décrits.

B

CH **1 Équipement**

Le TM-22 est un mégaphone fonctionnant sur batteries. Il a une puissance de 20 W_{MAX} et dispose de deux sons de signal commutables.

2 Eléments

- 1 Patte de fermeture pour le compartiment batterie
- 2 Couvercle du compartiment batterie
- 3 Microphone
- 4 Touche parole pour le microphone : pour parler, maintenez la touche enfoncée.
- 5 Affichage de l'état de charge des batteries
- 6 Potentiomètre de réglage de volume
- 7 Interrupteur pour activer les sons :
position 1 : sirène
position 2 : son déconnecté, parole
position 3 : sifflement
- 8 Dragonne
- 9 Support batterie dans le compartiment batterie
- 10 Potentiomètre de réglage, prévu uniquement pour l'entretien de l'appareil, ne doit être utilisé que par un technicien spécialisé.

3 Conseils d'utilisation et de sécurité

Cet appareil répond à toutes les directives nécessaires de l'Union Européenne et porte donc le symbole **CE**.

ATTENTION Ne faites jamais fonctionner le mégaphone à proximité des oreilles d'une autre personne ! Des dommages à l'audition peuvent être causés par une voix amplifiée ou un sifflement dû au feedback acoustique.



- Ne déposez pas l'appareil dans un environnement humide et protégez-le d'une chaleur élevée (plage de température de fonctionnement autorisée : 0 – 40 °C).
- Evitez d'utiliser l'appareil sous la pluie. Veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans l'appareil.
- Pour le nettoyer, utilisez uniquement un chiffon doux, sec ou légèrement humide, en aucun cas, de produits chimiques ou produits de nettoyage agressifs.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages matériels ou corporels consécutifs si l'appareil est utilisé dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu, s'il n'est pas correctement utilisé ou n'est pas réparé par une personne habilitée ; de même, la garantie deviendrait caduque.



Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage adaptée pour contribuer à son élimination non polluante.

4 Mise en service

4.1 Insertion des batteries

- 1) Desserrez la patte de fermeture (1) du compartiment batterie et ouvrez le couvercle du compartiment (2).
- 2) Placez huit batteries 1,5 V de type R6 dans le support des batteries (9). Veillez à respecter la polarité (voir repère dans le compartiment batterie). Poussez le support de batteries dans le compartiment jusqu'à ce que ses deux contacts touchent les pins de contact dans le compartiment batterie.
- 3) Refermez le couvercle du compartiment batterie et verrouillez avec la patte de fermeture. En cas de non-utilisation prolongée (p. ex. supérieure à une semaine), il convient de retirer les batteries, elles pourraient couler et endommager l'appareil.

Les LEDs "Batt. Indicator" (5) indiquent l'état de charge des batteries :

- Hi (vert) : les batteries sont entièrement chargées
- Mid (jaune) : les batteries sont à moitié vides
- Low (rouge) : les batteries sont presque vides et doivent être bientôt remplacées



Ne jetez pas les batteries usagées ou les accumulateurs défectueux dans la poubelle domestique mais déposez-les dans un contenant spécifique ou ramenez-les chez votre revendeur.

4.2 Parler

- 1) Mettez le sélecteur (7) sur la position 2 (OFF/TALK).
- 2) Parlez dans le microphone (3) et maintenez la touche parole (4) enfoncée. Le microphone devrait être le plus près possible de la bouche.
- 3) Réglez le volume souhaité avec le réglage (6). En cas d'un sifflement dû au feedback acoustique, tournez le réglage en arrière.

4.3 Sons

- 1) Pour allumer la sirène, mettez le sélecteur (7) dans la position 1 (SIREN).
- 2) Pour allumer le sifflement, mettez le sélecteur dans la position 3 (WHISTLE).
- 3) Pour désactiver les sons, mettez le sélecteur sur la position 2 (OFF/TALK).

5 Caractéristiques techniques

Puissance amplification : 20 W_{MAX}

Pression sonore

moyenne : 115 dB à 1 W/1 m

Alimentation : 8 x batterie 1,5 V
de type R6

Dimensions : Ø 195 mm x 315 mm

Poids : 850 g

Tout droit de modification réservé.

Notice d'utilisation protégée par le copyright de MONACOR® INTERNATIONAL GmbH & Co. KG. Toute reproduction même partielle à des fins commerciales est interdite.

A pagina 3, se aperta completamente, vedrete sempre gli elementi di comando e i collegamenti descritti.

1 Equipaggiamento

Il TM-22 è un megafono potente che funziona con batterie. Ha una potenza di 20 W_{MAX} e dispone di due segnali acustici commutabili.


2 Elementi di comando

- 1 Linguetta di chiusura del vano batterie
- 2 Coperchio del vano batterie
- 3 Microfono
- 4 Pulsante voce per il microfono: tenerlo premuto mentre si parla.
- 5 Indicazione dello stato di carica delle batterie
- 6 Regolatore volume
- 7 Interruttore per accendere i segnali acustici
posizione 1: sirena
posizione 2: segnale acustico spento, parlare
posizione 3: fischio
- 8 Tracolla
- 9 Porta batterie nel vano batterie
- 10 Regolatore, solo per l'assistenza in un laboratorio specializzato


3 Avvertenze di sicurezza

Quest'apparecchio è conforme a tutte le direttive richieste dell'UE e pertanto porta la sigla **CE**.

ATTENZIONE Non usare mai il megafono vicino all'orecchio di un'altra persona! Il forte volume della voce e il fischio dovuto al feedback acustico possono provocare danni all'udito.



- Non depositare l'apparecchio in un ambiente umido e proteggerlo dal forte calore (temperatura d'impiego ammessa fra 0 e 40 °C).
- Cercate di non usare il megafono sotto la pioggia. Fare in modo che non entri del liquido all'interno dell'apparecchio.
- Per la pulizia usare solo un panno morbido asciutto oppure leggermente inumidito; non impiegare in nessun caso prodotti chimici o detersivi aggressivi.
- Nel caso di uso improprio, di impiego scorretto o di riparazione scorretta non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni.



Se si desidera eliminare l'apparecchio definitivamente, consegnarlo per lo smaltimento ad un'istituzione locale per il riciclaggio.


4 Messa in funzione

4.1 Inserire le batterie

- 1) Allentare la linguetta di chiusura (1) del vano batterie ed aprire il coperchio (2).
- 2) Inserire nel porta batterie (9) otto batterie a 1,5 V del tipo stilo (AA), rispettando la corretta polarità (vedi sovrastampa nel vano batterie). Inserire il porta batterie nella sua sede in modo che i suoi contatti coincidano con i contatti nel vano batterie.
- 3) Richiudere il coperchio e bloccarlo con la linguetta di chiusura. Nel caso di non uso prolungato (p. es. oltre una settimana), conviene togliere le batterie per evitare che perdano danneggiando l'apparecchio.

Con i LED "Batt. Indicator" (5) viene indicato lo stato di carica delle batterie:

- Hi (verde): le batterie sono completamente cariche
- Mid (giallo): le batterie sono scariche a metà
- Low (rosso): le batterie sono quasi scariche e dovrebbero presto essere sostituite



Non gettare le batterie scariche o difettose nelle immondizie di casa bensì negli appositi contenitori (p. es. presso il vostro rivenditore).

4.2 Parlare

- 1) Portare il selettore (7) in posizione 2 (OFF/TALK).
- 2) Parlare nel microfono (3) tenendo premuto il tasto voce (4). Si dovrebbe tenere il microfono il più vicino possibile alla bocca.
- 3) Impostare il volume desiderato con il regolatore (6). In caso di un fischio per feedback, abbassare un po' il regolatore.

4.3 Segnali acustici

- 1) Per accendere la sirena portare il selettore (7) in posizione 1 (SIREN).
- 2) Per accendere il fischio portare il selettore in posizione 3 (WHISTLE).
- 3) Per spegnere i segnali acustici portare il selettore in posizione 2 (OFF/TALK).

5 Dati tecnici

- Potenza amplificatore: ... 20 W_{MAX}
- Pressione sonora media: 115 dB con 1 W/1 m
- Alimentazione: 8 x batterie 1,5 V tipo stilo (AA)
- Dimensioni: Ø 195 mm x 315 mm
- Peso: 850 g

Con riserva di modifiche tecniche.

