

Anschlusskabel • Connection Cable •
Câble de raccordement • Aansluitkabel •
Cavo di collegamento • Kabel przyłączeniowy





renkforce

 **USB 2.0**

ANSCHLUSSKABEL

**SuperSoft-Kabelmantel
für maximale Flexibilität •
Sauerstofffreier
OFC-Kupfer-Innenleiter**



USB 2.0 Stecker A <-> USB 2.0 Stecker Micro-B

renkforce
distributed by
Conrad Electronic SE
Klaus-Conrad-Str. 1
D-92240 Hirschau
www.renkforce.de


WEEE-Reg.-Nr.:
DE28001718

N° 1344037

10_14015_01



97040727



renkforce

ⓓ SuperSoft-Kabelmantel für maximale Flexibilität • Sauerstofffreier OFC-Kupfer-Innenleiter

Das SuperSoft USB-Kabel eignet sich hervorragend zum Anschluss von z.B. einem Smartphone/Tablet an Ihren PC. Der Kabelmantel ist hochflexibel und vermeidet somit ungewollte Wicklungen des Kabels.

Technische Daten: Anschlusstyp A: USB 2.0 Stecker A · Anschlusstyp B: USB 2.0 Stecker Micro-B · Kabellänge: 1 m · SuperSoft-Ummantelung: AWG: 30/26 · Innenleiter-Material: Kupfer.

ⓔ Gaine câble SuperSoft pour une flexibilité maximale • Conducteur intérieur exempt d'oxygène en cuivre OFC

Le câble USB SuperSoft convient parfaitement pour le raccordement par ex. un Smartphone / une tablette à votre PC. La gaine du câble est hautement flexible et évite ainsi des enroulements non souhaités du câble.

Caractéristiques techniques: Type de raccordement A : fiche USB 2.0 A · Type de raccordement B : microfiche USB 2.0 B · Longueur de câble : 1 m · Gaine SuperSoft · AWG : 30/26 · Matériau de conducteur intérieur : cuivre.

Ⓛ Guaina di protezione per cavi ultramorbida per la massima flessibilità • Conduttore interno di rame OF-Cu

Il cavo USB ultramorbido è ideale per il collegamento, per esempio, di uno smartphone/tablet al proprio PC. La guaina di protezione per cavi è molto flessibile e previene pertanto avvolgimenti del cavo.

Dati tecnici: Tipo di collegamento A: Spina USB 2.0 A · Tipo di collegamento B: presa USB 2.0 A micro-B · Lunghezza del cavo: 1 m · Guaina per protezione ultramorbida · AWG: 30/26 · Materiale del conduttore interno: rame.

ⓖB SuperSoft cable jacket for maximum flexibility • Oxygen-free copper OFC inner conductor

The SuperSoft USB cable is ideal for connecting e.g. a smartphone/tablet to your PC. The cable jacket is extremely flexible so that unwanted windings of the cable can be avoided.

Technical data: Connection type A: USB 2.0 plug A · Connection type B: USB 2.0 micro-B connector · Cable length: 1 m · SuperSoft jacket · AWG: 30/26 · Inner conductor material: copper.

ⓃL SuperSoft-kabelmantel voor maximale flexibiliteit • Zuurstofvrije OFC-koperen interne geleider

De SuperSoft USB-kabel is ideaal voor het aansluiten van bijvoorbeeld een smartphone/tablet op uw PC. De kabelmantel is extreem flexibel en voorkomt ongewenste windingen van de kabel.

Technische gegevens: Connectortype A: USB 2.0-aansluiting A · Connectortype B: USB 2.0 Micro-B-aansluiting · Kabellengte: 1 m · SuperSoft-kabelmantel · AWG: 30/26 · Materiaal interne geleider: koper.

ⓅL Bardzo miękka ochrona na kabel dla elastyczności • Bezkwasowy OFC miedziowy przewód wewnętrzny

Elastyczny kabel USB doskonale nadaje się do połączenia np. ze smartfonem/tabletem na PC. Ochrona jest bardzo elastyczna i w ten sposób zapobiega przypadkowemu zaplątaniu kabla.

Dane techniczne: Typ przyłącza A: Wtyczka USB 2.0 A · Typ przyłącza B: Wtyczka USB 2.0 micro-B · Długość kabla: 1 m · Bardzo elastyczna ochrona na kabel · AWG: 30/26 · Materiał przewodu wewnętrznego: Miedź.