

EL1 (Z723A)

3-447-079-02
1/12.20



Achtung!

Nur zur Verwendung
mit Geräten der
SECUTEST und
SECUSTAR Reihen.
Die Verwendung für
andere Zwecke ist
nicht zulässig.

Umgebungsbedingungen / Ambient Conditions / Conditions d'environnement (EN 61010-31)

Temperatur / Temperature /
Température :
-10 °C ... +50 °C

Relative Luftfeuchtigkeit /
Relative humidity /
Humidité relative:
max. 75 %



Attention!

Only for use with tes-
ters of the SECUTEST
and SECUSTAR series.
The use for other pur-
poses is forbidden.

Verschmutzungsgrad /
Contamination degree /
Degré de pollution:
2



Attention!

Seulement en utilisant
les appareils de la série
SECUTEST et
SECUSTAR.
D'autres applications
ne sont pas permises.

© Gossen Metrawatt GmbH

Erstellt in Deutschland • Änderungen / Irrtümer vorbehalten • Eine PDF-Version finden Sie im Internet

Alle Handelsmarken, eingetragenen Handelsmarken, Logos, Produktbezeichnungen und Firmennamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

Edited in Germany • Subject to change without notice / errors excepted • A PDF version is available on the Internet

All trademarks, registered trademarks, logos, product names, and company names are the property of their respective owners.

Rédigé en Allemagne • Sous réserve de modifications et d'erreurs • Vous trouvez une version PDF dans l'internet

Tous les marques, marques déposées, logos et noms du produit sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.



Gossen Metrawatt GmbH
Südwestpark 15
90449 Nürnberg • Germany

Telefon +49 911 8602-111
Telefax +49 911 8602-777
E-Mail info@gossenmetrawatt.com
www.gossenmetrawatt.com