

**G243**

**1**

**2**

5.10 mm	= 1:9
3.80 mm	= 1:27
2.55 mm	= 1:81
1.35 mm	= 1:243

1,35 mm   2,55 mm   3,80 mm   5,10 mm

**3**

**4**

**1:9**

5,10 mm

**1:27**

3,80 mm

**1:81**

2,55 mm

**1:243**

1,35 mm

**5**

**G243**

- 2 -

U/m, RPM					
Voltage in V	0,5	1	2	4	6
1:243	2,5	5	10	20	30
1:81	7,5	15	30	60	90
1:27	20	40	80	160	270
1:9	60	120	240	480	720

