


Vielen Dank für den Kauf dieses Rokuhan Produktes. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig VOR Gebrauch durch.  
Thanks for purchasing Rokuhan product. Please read this instruction manual carefully before play and operate properly.


### 1. Warnhinweis Caution

- Bitte achten Sie auf scharfkantige Teile, da hier Verletzungsgefahr besteht.
- Bitte gehen Sie vorsichtig mit den einzelnen Teilen um, da diese bruchempfindlich sind.
- Modellbauartikel. KEIN Spielzeug!
- This product includes sharp parts. Handle with care.
- Handle tools with care.
- This product is not recommended for use by children under 8 years old unless supervised by an adult.
- This product is the display model and easy to be damaged by too much press or drop.

### 2. Inhalt Contents



### 3. Maße Dimension



### 4. Fenster Montage Window assembly


- Anleitung How to assemble  
Die Fenster sind typisch für Japan und Europa und können für die individuellen Fassaden zugeschnitten werden (s. Zeichnung)  
Die Fenster werden mit dem doppels. Klebestreifen von hinten an die Fassade geklebt.  
Window part is common use to Japanese type and European type.  
Cut to follow as figure shows and make it suitable shape to each version.  
Then stick to the paper wall by double side tape.



Bitte seien Sie beim Schneiden vorsichtig!  
Take care not to hurt yourselves when you cut it.


### ●Variantenübersicht Case study

Japanische Variante  
Japan type



Bis auf 2 Fenster an der oberen und unter Schnittlinie abtrennen.  
Cut at the upper line only for the 2 windows, and for the others to cut at upper and lower lines.


Europäische Variante  
European type



Nur an der unteren Schnittlinie trennen.  
Cut at the lower line only.

### 5. Fassaden-Montage Paper wall assembly

Falten Sie Fassade und Stirnseite an den Linien und setzen Sie diese in die Nut der Bodenplatte ein.  
Bend the paper wall on the line and insert into the recess line on the base. Place the front paper (see figure).




⚠ Setzen Sie das Papier der Stirnseite vor die Fassade  
Place front paper outside.

## 6. Anschlusskabel (NOCH 7297408) einsetzen How to mount track and feeder cable (A008)

Schieben Sie die Gleise von vorne (Tor) nach hinten durch.  
Slide tracks from the front entrance and make locking at the end (See figure).


Führen Sie das Kabel von unten durch den Boden des Ringlokschuppen und schließen diesen dann am Gleis an.  
When Feeder cable (A008 sold separately) is mounted, draw the connector to the bottom of the Base, then insert it to the track feeder slot.



## 7. Dach - Montage Roof assembly


Verbinden Sie die beiden Teile des Daches miteinander (s. Bild) Ziehen Sie die Schrauben nicht zu stark an da sonst der Kunststoff reißt. Optional kann die LED Beleuchtung noch eingebaut werden.

Assemble large roof and small roof using the screw driver. Pay attention not to tighten too much, which will damage both parts. The funnels are inserted to the holes. LED light set B (A017-2 sold separately) can be mounted like the figure.



## 8. Endmontage Complete Roof and Base assembly

Verwenden Sie die beiliegenden Schrauben um Ober- und Unterteil miteinander zu verbinden.  
Use screw driver to assemble both parts like the figure.




Beim Anschluss an die Drehscheibe (NOCH 7297613 - optional) demontieren Sie die Gleisanschlüsse von der Drehscheibe, schließen diese an die Gleise des Ringlokschuppen an und montieren sie dann wieder an die Drehscheibe.

When S037 Digital turntable (sold separately) is connected, dis-assemble Rail block from S037, and assemble Rail block and tracks from S037 first. Then finally connect S037 and S038.

## 9. Ausbau / Erweiterung Extension of Round houses

Ein weiterer Ringlokschuppen kann wie im Bild gezeigt angeschlossen werden.  
Another Round house can be connected like the figure.



## 10. Wartung und Reparatur Trouble and repair

- Der Benutzer ist verantwortlich für alle Fehler und / oder Verletzungen die aufgrund unsachgemäßem Gebrauch entstehen. Dies gilt auch bei technischen und / oder optischen Veränderungen durch den Benutzer. Die Garantie bzw. Gewährleistung entfällt in diesem Fall..
- Bei Mangel an der Ware wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler und wenn dieser Ihnen nicht helfen kann an die NOCH GmbH & Co. KG, Lindauer Strasse 49, D-88239 Wangen i. A. info@noch.de - Tel. 07522-9780-0 - www.rokuhan.de
- Änderungen der Zusammenstellung, Farb- und Formvarianten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten
- The user is responsible for any trouble, accident, or injury caused by misuse, disassembling, or modification of this product. Rokuhan will not repair a product which has been opened, taken apart, or modified.
- Specification and appearance of our products are subject to change without prior notice.
- We sell assembled product only.
- Contact Rokuhan customer service if you have any questions about this product.



発売元 株式会社トイテック  
ロクハン事業部  
TOYTEC CORPORATION  
www.rokuhan.de

〒328-0042 栃木県栃木市沼和田町 7-27  
お客様窓口 : 0282-20-2365  
受付時間 : 9時~12時 13時~17時 (土日祝祭日を除く)  
HP アドレス : <http://www.rokuhan.com/>  
7-27, NUMAWADA, TOCHIGI-CITY, 328-0042, JAPAN.  
TEL : 81-282-20-2365  
URL : <http://www.rokuhan.com/english/>