

Heißluftgebläse

HG 2120 E Carwrapper Edition

EAN 4007841 008024

STEINEL[®]
PROFESSIONAL



CE



VDE

Funktionsbeschreibung

Experte für Fahrzeugfolierungen. Elektronisch geregeltes Heißluftgebläse HG 2120 E mit 7,5 m Kabellänge. 2200 W, Temperatur stufenlos von 80 – 630 °C einstellbar, Luftmengeneinstellung 150 – 500 l/min über 3 Stufen.

Technische Daten

Leistung	2200 W	Thermosicherung	Ja
Temperatur	80 – 630 °C	Kabellänge	2,2 m
Luftmenge	150 – 500 l/min	Abmessungen (L x B x H)	253 x 87 x 200 mm
Temperatureinstellung	stufenlos	Netzanschluss	220 – 230 V / 50 – 60 Hz
Temperaturanzeige	Stellrad mit beschrifteten Stufen	VPE1, Nettogewicht	1,191 kg
Heizelement	Keramikheizung	Herstellergarantie	1 Jahr
Resthitzeanzeige	Nein	VPE1, EAN	4007841008024
Funktion, Aufhängmöglichkeit	Ja		

Zubehör

EAN 4007841 071219	HDPE-Kunststoff-Schweißdraht
EAN 4007841 073411	PP-Kunststoff-Schweißdraht
EAN 4007841 073114	PVC-Kunststoff-Schweißdraht
EAN 4007841 074210	ABS-Kunststoff-Schweißdraht
EAN 4007841 009601	Flexibler Heißluftständer mit Vakuumfuß
EAN 4007841 014919	Temperaturscanner HL Scan
EAN 4007841 009595	Flexibler Heißluftständer mit Magnetfuß
EAN 4007841 075569	Heißluftzubehör-Set 12 tlg.
EAN 4007841 053963	Schutzkorb HL 1820 S - HG 2320 E

<https://www.steinell.de>