

Technical information 6126 / 6127 / 6128

SE

Godkänd för användning utomhus.

Produkten är avsedd för svagström 12V och ansluts till medföljande transformator 12V. Produkten kan användas såväl utomhus som inomhus. Transformatorn kan anslutas såväl inomhus som utomhus.

OBS!

1. Ljuskällorna är ej utbytbara.
2. Undvik skada på kablarnas isolering.
3. Anslut ej denna produkt elektriskt till annan produkt.
4. Anslut ej till elnätet då armaturen befinner sig i förpackningen.
5. Denna ljusarmaturs anslutningssladd kan inte bytas ut. Om sladden är skadad skall armaturen kasseras.

FR

Homologué pour une utilisation extérieure.

L'article doit être branché sur un transformateur basse tension 12V avec les mêmes caractéristiques techniques comme le transfo inclus. L'article peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur. Le transformateur peut être connecté à l'intérieur ou à l'extérieur sur une prise IPX4 minimum.

REMARQUE!

1. Les lampes ne sont pas échangeables.
2. Veuillez éviter tout endommagement de l'isolation.
3. Ne pas raccorder électriquement ce produit à un autre produit.
4. Ne pas brancher l'illumination quand elle se trouve dans son emballage.
5. Le cordon ou fil d'alimentation de ce produit ne peut pas être remplacé, s'il devait être endommagé veuillez à détruire l'illumination.

DE

Für die Anwendung im Außenbereich zugelassen.

Der Artikel darf nur in Verbindung mit einem 12V Niederspannungstransformator mit derselben Ausgangsleistung betrieben werden, wie der beiliegende. Der Artikel kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich benutzt werden. Der Transformator kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich angeschlossen werden.

ACHTUNG!

1. Die Birnen sind nicht austauschbar.
2. Bitte vermeiden Sie Beschädigungen an der Isolierung.
3. Verbinden Sie diesen Artikel nicht elektrisch mit einem anderen Artikel.
4. Schliessen Sie die Beleuchtung nicht an das Stromnetz an, solange Sie in der Verpackung liegt.
5. Das externe flexible Kabel dieser Leuchte ist nicht austauschbar. Wenn das Kabel beschädigt ist, ist die ganze Leuchte unbrauchbar zu machen und zu entsorgen.

FI

Hyväksytty ulkokäyttöön.

Tuotteen saa kytkeä vain mukana tulevaan tai samoilla arvoilla varustettuun 12 voltin muuntaajaan. Tuote soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön. Muuntaja voidaan kytkeä sekä sisä- että ulkotiloihin.

HUOM!

1. Polttimot eivät ole vaihdettavissa.
2. Vältä vahingoittamista kaapelin eristystä.
3. Älä kytke tuotetta sähköisesti mihinkään toiseen tuotteeseen.
4. Älä kytke tuotteeseen virtaa tuotteen ollessa pakkauksessaan.
5. Liitosjohtoa ei voi vaihtaa. Mikäli johto vahingoittuu, on tuote hävitettävä.

GB

Approved for outdoor use.

The item must only be used when connected to a 12 volt low voltage transformer with the same output as the one provided and must never be connected directly to the mains supply. The item can be used both outdoors and indoors. The transformer can be connected both indoors and outdoors.

ATTENTION!

1. Light source (lamp) is not replaceable.
2. Avoid damage to the wire insulation.
3. Do not connect this item electrically to another item.
4. Do not connect the item to electricity supply while still in its packaging.
5. The external flexible cable or cord of this item cannot be replaced; if the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed.

DK

Godkendt for udendørs brug.

Produktet er beregnet til lavvoltage 12V, og skal tilsluttes den medfølgende transformator. Produktet kan bruges såvel inde som ude. Transformatoren kan tilsluttes både inden- og udendørs.

OBS!

1. Pærerne er ikke udskiftelige.
2. Undgå beskadigelser på ledningens isolering.
3. Tilslut ikke dette produkt til et andet elektrisk produkt.
4. Tilslut ikke strøm til produktet når produktet befinder sig i emballagen.
5. Tilslutningsledningen kan ikke udskiftes. Er der skade på ledningen eller produktet skal produktet kasseres.