

Produktinformationen

Komponente	Modellnummer (M/N)	Seriennummer-Position
Webcam	V-U0028	Seriennummer am Kabeletikett

Produktabmessungen

Komponente	Höhe	Länge	Tiefe	Gewicht
Webcam	29 mm	94 mm	24 mm	162 g

Allgemeine Produktspezifikationen

Unterstützte Betriebssysteme/Plattformen (bei Einführung)	<p>Windows 8, Windows 10 oder höher Mac OS 10.10 oder höher (HD-Videogespräche in 720p mit FaceTime für Mac oder andere unterstützte Clients, Full-HD-Videoaufnahmen in 1080p mit QuickTime Player) Xbox One (Plug&Play) Chrome OS Android 5.0 oder höher (mit unterstützten Clients für Videogespräche)</p> <p>Plattformkompatibilität: Skype™ Google Hangouts™ FaceTime für Mac</p>
Systemvoraussetzungen	<p>Grundanforderungen: CPU mindestens = 1 GHz CPU empfohlen = Core 2 Duo 2,4 GHz oder besser RAM mindestens = 256 MB RAM empfohlen = 2 GB</p> <p>HD-Voraussetzungen: CPU mindestens = Core 2 Duo 2,4 GHz oder besser CPU empfohlen = i7 Quad Core 2,6 GHz oder besser RAM mindestens = 2GB RAM empfohlen = 4 GB</p>

Webcam – Technische Daten

Verbindungstyp	USB
USB-Protokoll	USB 2.0
Statusanzeigen (LED)	Blau
Mikrofon-Typ	Stereo
Objektiv und Sensortyp	Glas
Fokus-Typ	Automatisch
Diagonales Sichtfeld (FOV)	78°
Horizontales Sichtfeld (FOV)	70,42°
Vertikales Sichtfeld (FOV)	43,3°
Brennweite	3,67 mm
Bildfrequenz (maximal)	1080p bei 30 Bildern pro Sekunde
Kabellänge	5 Fuß bzw. eineinhalb Meter

Webcam – Technische Daten

Mikrofon-Typ	Stereo
Optische Auflösung	Ja: 3 Megapixel Software-Interpolation: 15 Megapixel
Bilderfassung (16:9 Weitwinkel)	2,0 MP, 3 MP*, 6 MP*, 15 MP*
Videoerfassung (16:9 Weitwinkel)	360p, 480p, 720p, 1080p
RightLight	RightLight 2
Abdeckblende	Ja