

## L-3808

### Direct drive turntable with USB recording



#### EN

- Direct drive turntable with USB recording
- Recording Vinyl music through PC
- Integrated stereo pre-amplifier
- 2 rated speed settings 33 RPM and 45 RPM
- Moving Magnetic Cartridge (MMC)
- Mechanical arm lift
- Direct drive
- Removable plastic dust cover
- Included : USB cable, RCA cable
- Connection : USB output

#### DE

- Plattenspieler mit Direktantrieb USB-Aufnahme
- Digitalisierung der Schallplatten über PC
- Integrierter Stereo-Vorverstärker
- 2 Geschwindigkeiten 33 U/min und 45 U/min
- Moving Magnetic Cartridge (MMC)
- Mechanischer Tonarmlift
- Direktantrieb
- Abnehmbare Staubschutzhaube aus Kunststoff
- Inklusive : USB-Kabel, RCA-Kabel
- Anschlüsse : USB-Eingang

#### NL

- Platenspeler met directe aandrijving en USB opname
- Opname van muziek via PC
- Ingebouwde stereo voorversterker
- 2 snelheden: 33 RPM & 45 RPM
- Moving magnetic cartridge (MMC)
- Mechanische arm lift
- Direct aangedreven
- Afneembare plastic stofkap
- Inclusief : USB kabel, RCA kabel
- Aansluitingen : USB aansluiting

#### FR

- Platine a entrainement direct avec encodage USB
- Encodage des disques via PC
- Préamplificateur stéréo intégré
- Réglages de vitesse 33 tours et 45 tours
- Cellule à aimant mobile (MMC)
- Support du bras de lecture mécanique
- Entrainement direct
- Capot anti-poussière
- Inclus : Câble USB, Câble RCA
- Connexion: Port USB

#### ES

- Giradiscos con tracción directa y grabador USB
- Grabación de música de vinilo al ordenador
- Preamplificador estéreo integrado
- 2 velocidades 33 RPM y 45 RPM
- Cápsula de Imán Móvil
- Brazo fonocaptor con elevador
- Tracción directo
- Cubierta removable
- Incluye : cable USB, cable RCA
- Conexiones a puerto USB

#### DATA :

- Power source: AC 230V, 50Hz
- Power consumption max : 11W
- Dim. unit : 450 x 350 x 139 mm (WxDxH)
- Net Weight: 5,36 kg
- Gross Weight : 6,1 kg
- Master carton quantity : 2 pc
- EAN-code:  
87.11902.03424.7 (White)  
87.11902.03430.8 (Matt Grey)

Container quantity :  
20' ft : 520pcs  
40' ft : 1050pcs

Subject to changes without prior notice

