



renkforce

8-FACH KABEL-TV VERTEILER

8-way Cable TV Splitter • Distributeur de câble TV à 8 prises •

8-weg kabel-tv-verdeler • Distributore TV via cavo ottuplo •

8-krotny rozdzielacz kabli TV

Frequenzbereich 5 - 1006 MHz • Verteildämpfung 11 - 12 dB



renkforce

8-FACH KABEL-TV VERTEILER

8-way cable TV splitter • Distributeur de câble TV à 8 prises •

8-weg kabel-tv-verdeler • Distributore TV via cavo ottuplo •

8-krotny rozdzielacz kabli TV

(D) Frequenzbereich 5 - 1006 MHz • Verstärkung 11 - 12 dB

Die im Zinkdruckgussegehäuse gelieferten Verteiler/Abzweiger sind zukunftsicher aufgebaut und durch das hohe Schirmungsmaß 90 dB absolut störsicher. Weiterhin erlauben Sie deshalb den Einsatz in älteren und neuen BK- und SAT Netzen. Jede Rückkanal-Bandbreite wird übertragen daher Multimedia fähig. Die Ein- und Ausgänge sind brummensstört.

Packungsinhalt: 8-fach Kabel-TV Verteiler.

(F) Plage de fréquence 5 - 1006 MHz • Atténuation de distribution 11 - 12 dB

Les distributeurs/dérivations avec boîtiers en zinc moulé sous pression livrés sont construits de façon durable et, grâce au coefficient élevé de blindage de 90 dB, garantissent l'absence absolument de perturbation. Il permettent en outre l'utilisation avec des réseaux anciens et nouveaux BK et SAT. En conséquence, chaque bande passante de canal de retour est transmise en mode multimédia. Les entrées et sorties sont antiparasitées.

Contenu de paquet: Distributeur de câble TV à 8 prises.

(I) Ambito di frequenza 5 - 1006 MHz • Attenuazione di distribuzione 11 - 12 dB

I distributori/i dispositivi di diramazione forniti nell'alloggiamento in pressogetto di zinco presentano una struttura solida e assolutamente resistente alle interferenze grazie all'elevata schermatura 90 dB. Si può pertanto consentire l'utilizzo in rete a cavo e satellitare sia nuove sia più datate. Tutte le ampiezze di banda per canale di ritorno vengono pertanto trasmesse compatibilmente alle modalità multimediali. Gli ingressi e le uscite sono protetti contro i rumori.

Contenuto della confezione: Distributore TV via cavo ottuplo.

(GB) Frequency range 5 - 1006 MHz • 11 - 12 dB loss in return

The provided distribution amplifier/splitter in a zinc die-cast housing is built for the future and due to 90 dB high shielding quality absolutely interference-free. Therefore it can be used in older and newer broadband cable and satellite networks. Each return channel bandwidth transmitted is therefore multimedia capable. Inputs and outputs are hum-free.

Package content: 8-way cable TV splitter.

(NL) Frequentiebereik 5 - 1006 MHz • Verdeelverlies van 11 - 12 dB

De in een zink gegoten behuizing geleverde verdeler/vertakker is gebouwd voor de toekomst en absoluut immuun voor inmenging van de hoge afschermingsmaat 90 dB. Verder is gebruik bij oudere en nieuwe CATV en satelliet-netwerken mogelijk. De bandbreedte van elk terugkeerkanaal wordt daardoor multimedia-compatibel overgedragen. De in- en uitgangen zijn tegen brommen beschermd.

Pakketinhoud: 8-weg kabel-tv-verdeler.

(PL) Zakres częstotliwości 5 - 1006 MHz • Tłumienie podziałowe 11-12 dB

Rozdzielacze/rozgałęziacze, dostarczone w obudowie z cynkowego odlewu ciśnieniowego, są skonstruowane z myślą o przyszłości i całkowicie zabezpieczone przed zakłóceniami dzięki wysokim parametrom osłony 90 dB. Dodatkowo umożliwiają zastosowanie w starszych i nowszych sieciach BK i SAT. Dlatego każda szerokość pasma kanału zwrotnego może transmitować multimedia. Wejście i wyjścia zabezpieczone przed buczeniem.

Zawartość opakowania: 8-krotny rozdzielacz kabli TV.

N° 1395549

renkforce
distributed by
Conrad Electronic SE
Klaus-Conrad-Str. 1
D-92240 Hirschau
www.renkforce.de



WEEE-Reg.-Nr.:
DE28001718

V4-0516-01



97030538