



**B101**

## BIRDGUARD

Zusatzkamera für DoorBird IP Video Türstation

# UNTERWEGS UND DOCH ZUHAUSE.

Der BirdGuard ist die ideale Ergänzung zu Ihrem DoorBird. Sie sehen und hören, was der Besucher macht, wenn Sie ihm die Tür geöffnet haben.



## SO FUNKTIONIERT'S

Sie erhalten dank des integrierten Bewegungsmelders sofort eine Push-Mitteilung auf Ihr Smartphone, sobald sich jemand auf Ihrem Grundstück herumtreibt.

Sie können den Besucher über den integrierten Lautsprecher ansprechen und seine Antwort hören. Bei Bedarf können Sie auch einen externen leistungsstarken Lautsprecher anschließen. Damit können Sie ein 100 dB Sirengeräusch auslösen und den Besucher vertreiben. Oder Sie spielen ein vordefiniertes Geräusch ab, z.B. Hundegebell. Damit erreichen Sie Einbruch-Abbruchquoten von über 90 %.



#### Offene API

Lokale Schnittstelle für die Integration in Drittanbieter- und SIP-Systeme



#### WLAN-fähig

Funktioniert im WLAN-Netzwerk, kein LAN-Kabel nötig



#### Smart Transmission

Mode (STM)  
Audio- / Videoübertragung in Echtzeit, optimiert für Mobilgeräte über WLAN, 3G, 4G, 5G



#### Einbruchsprävention

Verhindert mehr Einbrüche als eine Alarmanlage



#### Einfache Installation

Schnelle Installation per QR Code Scan

**ALGEMEINES**

Gehäuse	Polycarbonat
Stromversorgung	15 V DC (Netzteil 110 - 240 V AC) oder Power over Ethernet (PoE 802.3af Mode-A)
Gewicht	250 g
Anschlüsse	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RJ45, für LAN/PoE</li> <li>• 15 V DC Eingang (+,-)</li> <li>• Externer Eingang, z.B. Bewegungsmelder, externer Lautsprecher</li> <li>• Schaltrelais (potentialfrei), z.B. für Sirene, Garagentor etc.</li> </ul>
Wetterfest	Ja, IP65
Zulassungen	CE, IC, FCC, RoHS, IP65
Abmessung	125 x 75 x 35 mm (H x B x T) 4,92 x 2,95 x 1,38 in (H x B x T)
Betriebsbedingungen	-20 bis +40°C / -4 to 104°F Relative Luftfeuchtigkeit 10 bis 85 % (nicht kondensierend)
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> <li>1x Elektrische Haupteinheit</li> <li>2x Antenne</li> <li>1x Montageständer</li> <li>1x Steckernetzteil (110 - 240 V AC auf 15 V DC) mit 4 Landesadaptern</li> <li>1x Schraubendreher</li> <li>1x Quickstartanleitung mit Digital Passport</li> <li>1x Installationsanleitung</li> <li>1x Kleinteile</li> </ul>
EAN	4260423860025
Garantie	Siehe <a href="http://www.doorbird.com/de/warranty">www.doorbird.com/de/warranty</a>

**DERZEITIGE SYSTEMANFORDERUNGEN**

Systemanforderungen	<p>Mobiles Endgerät: Neuestes iOS auf iPhone/iPad, neuestes Android auf Smartphone/Tablet</p> <p>Internet: High-Speed Festnetz Breitband Internetanschluss, DSL, Kabel oder Glasfaser, kein Socksoder Proxyserver</p> <p>Netzwerk: Ethernet Netzwerk, mit DHCP</p>
---------------------	--

**VIDEO**

Kamera	HDTV 720p, dynamisch (VGA - HDTV)
Linse	High-end Ultraweitwinkel hemisphärische Linse 180° horizontal, 90° vertikal, entzerrt, IR-fähig
Nachtsicht	Ja, Lichtsensor, automatischer IR-Cut Filter, 12 IR-LED (850 nm)

**AUDIO**

Audio Komponenten	Lautsprecher und Mikrofon, Echo- und Rauschunterdrückung (AEC, ANR), Integrierter Verstärker für den Anschluss von leistungsstarkem externen Passivlautsprecher
Audio Streaming	Zwei-Wege, Vollduplex

**NETZWERK**

WLAN	802.11 b/g/n 2.4 GHz
Ethernet	Anschlusskontakte, PoE

**BEWEGUNGSSENSOR**

Typ	Passiver Infrarotsensor (PIR)
Erfassungswinkel	180°
Reichweite	2 - 8 m (79 - 315 in) je nach Umgebung

**INTEGRIERTE FUNKMODULE**

WLAN	2,4 GHz, interne Antenne
------	--------------------------

**DRITTANBIETER INTEGRATION (DOORBIRD CONNECT)**

Partner Integration	siehe <a href="http://www.doorbird.com/de/connect">www.doorbird.com/de/connect</a>
API	siehe <a href="http://www.doorbird.com/de/api">www.doorbird.com/de/api</a>
Gleichzeitige Video Streams	Einer, für Event-basierte und kontinuierliche Aufzeichnung

**OPTIONALES ZUBEHÖR**

Separat erhältlich	siehe <a href="http://www.doorbird.com/de/buy">www.doorbird.com/de/buy</a>
--------------------	--