



Hailo ProfiLine P 250



GB

Professional platform ladder

- High load capacity of up to 250 kg
- Innovative stile/step join and stiles do not project at the top
- Struts at foot provide superb stability
- Sturdy black plastic tray handy for depositing small parts and tools
- Large die cast aluminium safety platform, 300 x 300mm
- Spacer stops fingers from being trapped
- 80 mm deep, slip-resistant, profiled steps
- Non-slip, wear-resistant plastic caps on feet

F

Échelle professionnelle à plateforme

- Charges de jusqu'à 250 kg possibles
- Raccord innovant montants/échelons, sans dépassements
- Entretoisement des pieds pour une grande stabilité
- Plateau de dépôt en plastique noir, pour les petites pièces et les outils
- Grande plateforme de sécurité en aluminium moulé sous pression, 300x300 mm
- Protection des doigts
- Marches à profil antidérapant, 80 mm de profondeur
- Embouts antidérapants en plastique résistant au frottement

E

Escalera de plataforma para profesionales

- Gran capacidad de carga de hasta 250 kg
- Unión larguero-escalón innovadora sin salientes
- Apuntalamiento del pie para una elevada estabilidad
- Bandeja estable para piezas pequeñas y herramientas
- Gran plataforma de seguridad de aluminio colado a presión, 300x300 mm
- Práctica protección contra pinzamientos
- Escalones perfilados, antideslizantes, de 80 mm de profundidad
- Cubiertas de los pies antideslizantes

I


Scala professionale per piattaforma

- Portata massima 250 kg
- Innovativa giunzione gradino-montante senza sporgenze
- Massima stabilità grazie alla base collegata tramite traversa ai montanti
- Pratica e robusta vaschetta in materiale plastico nero per minuteria e attrezzi
- Ampia piattaforma di sicurezza in alluminio pressofuso, 300 x 300 mm
- Pratica protezione anti-incastro
- Gradini con profilo antiscivolo, profondità 80 mm
- Piedini antiscivolo in materiale plastico anti-attrito

NL

Professionele platformtrap

- Hoog belastbaar tot 250 kg
- Innovatieve stijl-trede-verbinding zonder uitstekende delen
- Steunbalk bij de voeten voor een hoge stabiliteit
- Praktische stabiele aflegbak van zwarte kunststof voor kleine onderdelen en gereedschappen
- Groot veiligheidsplatform van persgietaluminium, 300x300 mm
- Praktische klembeveiliging
- 80 mm diepe treden met stroef profiel
- Voetkappen van slijtvaste kunststof die wegglijden verhinderen



Model	Stairs	A	B	Width	Height	Weight	Platform	Barcode
8204-250	4	A = 51 cm B = 95 cm	A = 166 cm B = 102 cm	275 cm	A = 184 cm B = 51 cm C = 18 cm	7,9	A = 1 B = 24	4007126 820426
8205-250	5	A = 54 cm B = 112 cm	A = 192 cm B = 127 cm	300 cm	A = 211 cm B = 54 cm C = 18 cm	9,0	A = 1 B = 24	4007126 820525
8206-250	6	A = 57 cm B = 129 cm	A = 218 cm B = 153 cm	330 cm	A = 238 cm B = 57 cm C = 18 cm	10,5	A = 1 B = 15	4007126 820624
8208-250	8	A = 64 cm B = 163 cm	A = 267 cm B = 202 cm	380 cm	A = 291 cm B = 64 cm C = 18 cm	13,0	A = 1 B = 15	4007126 820846
8210-250	10	A = 69 cm B = 215 cm	A = 315 cm B = 251 cm	425 cm	A = 346 cm B = 69 cm C = 16 cm	16,8	A = 1 B = 10	4007126 821041



Die extrem stabile Profi-Plattformleiter mit Ablageschale. Belastbar bis 250 kg.

- Hoch belastbar bis 250 kg
- Innovative Holm-Stufen-Verbindung ohne Überstände
- Fuß-Verstrebung für eine hohe Stabilität
- Praktische stabile Ablageschale aus schwarzem Kunststoff für Kleinteile und Werkzeuge
- Große Sicherheits-Plattform aus Aluminium Druckfuß, 300x300 mm
- Praktischer Klemmschutz
- 80 mm tiefe rutschsicher profilierte Stufen
- Rutschfeste Fußkappen aus abriebfestem Kunststoff



EN 131

Aluminium Stufensteleitern · Aluminium stepladders · Aluminium échelles à marches